

Rhewa Palettenwaage 850A/1500

Plattform aus Stahl, Breite x Tiefe 1250 x 840 mm, Wägebereich von 4 bis 1500 kg, Ablesbarkeit in 200 / 500 g Schritten

Artikelnummer: 236332



Palettenwaage






- Eichfähig
- Plattform aus Stahl, Breite x Tiefe 1250 x 840 mm
- Wägebereich von 4 bis 1500 kg
- Ablesbarkeit in 200 / 500 g Schritten
- mit den Funktionen Justieren (CAL), Rezeptur, Trieren, Summieren
- LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
- Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
- Netzteil 230V/50 Hz

Technische Details

Waagentyp	Palettenwaage	Spannungsversorgung	Netzteil 230V/50 Hz
eichfähig	ja	Waage Ausstattung	LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
Material Plattform	Stahl	Stückzählfunktion	ja
Plattformbreite	1250 mm	Trieren	ja
Plattformtiefe	840 mm	Aufstellung/Montage	Boden
Wägebereich	4-1500 kg	WEEE-	DE12995516

		Registrierungsnummer
Ablesbarkeit	200-500 g	WEEE-Geräteart Kleingerät KAT 5
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Rezeptur, Trieren, Summieren	Marke laut EAR-Register Rhewa
IP Schutzart	67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen	Gewicht 40 kg

Dazu passt auch ...

215669		Papierklebeband, Trägermaterial aus Papier mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 50 m x 50 mm, Stärke 110 µm, In braun
215859		Gummiband, Länge x Breite 150 x 10 mm, aus Kautschuk in braun
216466		Packpapier, Lieferung als Bogen, Bogen Länge x Breite 1 m x 650 mm, Recyclingpapier, Grammatur ca 90 g/m², In braun
217113		Sicherheitsmesser, mit automatischem Klingenzug, Schnitttiefe 15 mm, Klingenaustritt 22 mm, mit Sicherungsknopf zum Ver- und Entriegeln
231461		Höhenvariabler Faltpapierkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden