

STAPELKIPPER / SPÄNE-STAPELKIPPER



Typ BSK-N mit Traverse Typ BST

Typ BSK-N und Typ BSK gestapelt

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH)* (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
BSK-N 55 / BSS-N 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	80
BSK-N 70 / BSS-N 70	0,70	1200 x 800 x 900	1000	90
BSK-N 90 / BSS-N 90	0,90	1200 x 1000 x 900	1000	100

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

Der Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech in neuem Design

- gefüllt 3-fach stapelbar, kompatibel mit Stapelkipper Typ BSK
- Auskippen mit Traverse Typ BST (Zubehör) per Seilzug vom Staplersitz
- als Spänebehälter Typ BSS-N (siehe unten)

Ausführungen

Typ BSK-N


- wie oben

Typ BSS-N


- wie Typ BSK-N, jedoch als Späneausführung mit Ablasshahn 1" und Siebblech.



Typ BSS-N



Ablasshahn 1"



Siebblech

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm (nicht stapelbar)
- verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)
- öl- und wasserdicht
- Kranösen
- Beschriftung
- Traversen (siehe S. 19 im Katalog)

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt