



# Aqua MSV-403-Parkettgrundierung


Spezialgrundierung für Parkett und Holzfußböden zur Minimierung der Seitenverleimung

Farbton	Verfügbarkeit	
	Anz. je Palette	96
	VPE	5 l
	Gebinde-Typ	Kanister K
	Gebinde-Schlüssel	05
	<b>Art.-Nr.</b>	
farblos	2369	■

**Verbrauch** 100 - 120 ml/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang



## Anwendungsbereiche



- Holz innen
- Hochkantlamellenparkett
- Dielenböden
- Nicht schubfest verlegtes Parkett
- Holzpflasterböden
- Beheizte Fußböden
- Für professionelle Verarbeiter

## Eigenschaften



- Minimierung der Seitenverleimung
- Verringert die Gefahr von Abrissfugen
- Gute Schleifbarkeit

## Produktkenndaten

Bindemittel	Acrylat
Dichte (20 °C)	Ca. 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Auslaufzeit s im DIN 2 Becher	Ca. 55
Geruch	Mild

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.



## Mögliche Systemprodukte

- [Aqua FKL-402-Fugenkittlösung \(2368\)](#)
- [Aqua PL-413-Parkettlack \(2374\)](#)
- [Aqua V-490-Verzögerer \(1939\)](#)

## Arbeitsvorbereitung

### ■ Anforderungen an den Untergrund


Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken, fettfrei, frei von trennenden Substanzen und fachgerecht vorgearbeitet sein.

Holzfeuchtigkeit: 8 - 12 %

### ■ Vorbereitungen

Holzschliff mit P 80 - 150 vornehmen.

## Verarbeitung



### ■ Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur mind. +18 °C bis max. +25°C.

Vor Gebrauch aufschütteln.

Rollen.

Nach Trocknung erfolgt die Zwischen- und Schlussbeschichtungen mit geeigneten Produkten.

Bei Trocknung über Nacht ist ein Zwischenschliff erforderlich.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.

## Verarbeitungshinweise



Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen.

Nicht auf dem Boden entleeren und verteilen (Ansatzbildung).

### ■ Trocknung

Überarbeitbar: nach ca. 1-2 Stunden

Praxiswerte bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Niedrige Temperaturen, geringer Luftwechsel und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen.

### ■ Verdünnung

Verarbeitungsfertig

## Arbeitsgeräte / Reinigung




Rostfreie Arbeitsgeräte

Versiegelungswalze mit Microfaserbezug ca. 8 - 12 mm Florhöhe

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser bzw. Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat reinigen.

Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

## Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 24 Monate.

## Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

W2+



---

#### Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abguss leeren.

---

#### Deklaration gemäß VdL-RL 01

Produktgruppe: Grundanstrichstoffe  
Inhaltsstoffe: Polyacrylatdispersion, Glykolether, Entschäumungsmittel (Antischaummittel), Netzmittel, BIT (Benzisothiazolinon).  
Information für Allergiker unter +49 (0) 5432/83-138

---

#### VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/i): max. 140 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 140 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.