

## Broszura informacyjna

# 74 12 180

## Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5749

- Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Ze sprężyną rozwierającą, uruchamianą wg potrzeb
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	74 12 180
EAN	4003773060192
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	273 g
Wymiary	180 x 53 x 21 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,8 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,7 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,2 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*



74 12: Sprężyna rozwierająca w pozycji nieaktywnej



74 12: Sprężyna rozwierająca jest aktywowana przez naciśnięcie kciukiem

