

C+P

Armoire vestiaire EPI avec banc

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 2120 x 600 x 815 mm, 2 compartiment(s), largeur compartiment 300 mm, Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, 2 compartiments verrouillables via des portes convergentes, Lames en plastique coloris RAL7035 gris clair, soubassement piètement, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane

Clanic+



Numéro d'article: 264337



Armoire vestiaire EPI avec banc

- convient pour pour le rangement séparé des vêtements de travail et des vêtements de tous les jours, y compris des équipements de protection individuelle
- hauteur x largeur x profondeur 2120 x 600 x 815 mm
- 2 compartiment(s)
- largeur compartiment 300 mm
- butée de porte double face
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- assise hauteur x profondeur 450 x 310 mm








- par compartiment 1 tringle robuste à profil ovale avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion, au-dessus une tablette à chapeaux continue tous les 2 compartiments
- porte à double battant avec fentes d'aération et porte-étiquette
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces
- Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- 2 compartiments verrouillables via des portes convergentes
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- Lames en plastique coloris RAL7035 gris clair
- soubassement piètement
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane
- Produit livré partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

convient pour (application)	Séparation en noir et blanc	surface de corps	thermolaqué
type de meuble	armoire	surface de face avant	thermolaqué
type d'armoire	Armoire vestiaire	équipement armoire	Compartiment EPI, tringle, 3 crochets
compartiments	2 pièce	tablette à chapeaux	oui
hauteur	2120 mm	tringle à vêtements	oui
hauteur de siège	450 mm	patère	6 pièce
largeur	600 mm	type de porte	porte à double battant avec fentes d'aération et porte-étiquette
largeur de compartiment	300 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
profondeur	815 mm	Butée de porte	double face
profondeur de siège	310 mm	angle d'ouverture de porte	110 °
type de banc		fonction de fermeture	2 compartiments/personne
soubassement	accessoires	garantie	10 années
couleur de soubassement	gris noir // RAL7021	installation	paroi
verrouillable	oui	avantages écologiques (emballage)	Les armoires vestiaires C + P sont en acier fait pour durer, gage de durabilité et de stabilité. L'approche durable s'étend de l
système de fermeture	Serrure à penne rotatif	aération	Corps et face avant
matériau	acier	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
matériau de finition	soudé	stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises
matériau de barres	plastique	Amortissement de porte	oui
couleur du corps	gris clair // RAL7035	norme	Niveau B de la norme

		DIN 4547-2 Protection anti-effraction
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	livraison partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
couleur lames	gris clair // RAL7035	Poids 40,5 kg

Accessoires

271455		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasas, Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
272046		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasas, Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicasas, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052		cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable