

Aufsatzschrank für Spind

1 Abteil(e), Abteil Breite 250 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 250 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau



Artikelnummer: 266989



Aufsatzschrank für Spind

- 1 Abteil(e)
- Abteil Breite 250 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 250 x 500 mm
- Flügeltür
- Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau

Technische Details

Schranktyp	Aufsatzschrank	Durchlassmaß Tür (li.)	433 mm
für Schranktyp	Spind	abschließbar	ja

Abteile	1 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Höhe	500 mm	Material Korpus	Stahl
Breite	250 mm	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Innenhöhe	471 mm	Farbe Korpus	anthrazitgrau // RAL7016
Tiefe	500 mm	Material Front	Stahl
Innentiefe	477 mm	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Abteillbreite	250 mm	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Türtyp	Flügeltür	Aufstellung/Montage	Wand
Türanschlag	rechts	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Türöffnungswinkel	110 °	Gewicht	5,02489 kg
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen		