

FAVORIT



Werkzeugtaschen

HEPCO & BECKER

FAVORIT

In traditioneller Handarbeit in Deutschland gefertigt

FAVORIT sind die schon zig-fach bewährten Werkzeugtaschen aus Leder oder Leder in Kombination mit ABS oder aus beschichteter Hartpappe. Die Serie besticht durch ihre vielfältige Auswahl der Produkte. Herausnehmbare Mittelwände, aufklappbare Seitenteile, variable Werkzeughalter sind nur einige Features dieser Taschen, die in sorgfältiger, traditioneller, Handarbeit gefertigt werden. Viele Taschen haben seitliche Trageringe, an denen ein Tragegurt angebracht werden kann. Die Produkte sind mit Qualitätsschlössern und hochwertigen Beschlägen ausgestattet. Die ergonomischen Tragegriffe runden diese Serie ab.





Stabil und strapazierfähig

- große Produktvielfalt
- ergonomischer Griff
- Qualitätsschlösser
- Naturverbunden



Durchdachte Konstruktion

- Modelle mit robuster Stahlblechbodenwanne und umlaufende Aluminium-Kantenwinkel
- Modelle mit Seitenteilen aus ABS
- verstellbare Werkzeughalterungen



Wertige Verarbeitung

- in handwerklicher Tradition in unserer deutschen Manufaktur hergestellt
- hochwertiges Material und Beschläge

FAVORIT 9117

Rindledertasche mit Stahlblechbodenwanne



FAVORIT 9117 Art.-Nr. **50 9117 8019**

Herausnehmbare Mittelwand
Vorder- und Rückwand teilaufklappbar
17 feste Werkzeugschlaufen auf Vorder- und Rückwand sowie
auf beiden Seiten der Mittelwand, umlaufender Riemen
Alukantenschutz und verzinkte Stahlblechbodenwanne
Extra große Halteschlösser

MM Abmessung innen
450 x 190 x 340

KG Gewicht
5,0

Volumen
29 Liter

Belastbarkeit
bis 20 kg

**ZOLL
DOUANE** Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7123

Rindledertasche mit Stahlblechbodenwanne



FAVORIT 7123 Art.-Nr. **50 7123 8019** schwarz

FAVORIT 7123 Art.-Nr. **50 7123 1920** rot

Mittelwand, Vortasche, Vorder- und Rückwand teilauflapfbar
16 Einsteckfächer, 9 verstellbare Werkzeughalterungen und 8 feste
Werkzeugschlaufen an den Wänden
Alukantenschutz und verzinkte Stahlblechbodenwanne
Umlaufender Riemen, 2 Steckschlösser, Trageringe

MM Abmessung innen
450 x 190 x 340

KG Gewicht
5,0

Volumen
29 Liter

Belastbarkeit
bis 20 kg

ZOLL Zolltarif
DOUANE 4202 91 80

FAVORIT 7121

Rindledertasche mit Stahlblechbodenwanne



FAVORIT 7121 Art.-Nr. 50 7121 8019

Mittelwand herausnehmbar
Aufklappbare Vorder- und Rückwand, 2 umlaufende Halterriemen
18 verstellbare Werkzeughalterungen und 16 Einsteckfächer
Alukantenschutz und verzinkte Stahlblechbodenwanne
1 Steckschloss, Trageringe

MM Abmessung innen
420 x 170 x 320

KG Gewicht
4,1

Volumen
23 Liter

Belastbarkeit
bis 20 kg

**ZOLL
DOUANE** Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7122

Rindledertasche mit Stahlblechbodenwanne



FAVORIT 7122 Art.-Nr. 50 7122 8019

Herausnehmbare Mittelwand mit 8 verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach, 2 Reißverschlüsse an aufklappbarer Vorderwand (4 Einsteckfächer, 1 Tasche mit Klappe und kleinem Dokumentenfach)
Rückwand mit 18 verstellbaren Schlaufen
Verzinkte Stahlblechbodenwanne
Trageringe, 2 Steckschlösser

MM Abmessung innen
400 x 145 x 280

KG Gewicht
3,3

Volumen
16 Liter

Belastbarkeit
bis 18 kg

ZOLL
Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7120

Rindledertasche mit Stahlblechbodenwanne



FAVORIT 7120 Art.-Nr. 50 7120 8019

Herausnehmbare Mittelwand, mit 27 verstellbaren Werkzeugschlaufen
aufklappbare Vorderwand mit 8 Einsteckfächern, Dokumenten-
fach und verschließbarer Tasche, Rückwand mit 6 Einsteckfächern
Alukantenschutz, und verzinkte Stahlblechbodenwanne
Trageringe, 2 Steckschlösser

MM Abmessung innen
420 x 150 x 250

KG Gewicht
3,5

Volumen
16 Liter

Belastbarkeit
bis 18 kg

ZOLL Zolltarif
DOUANE 4202 91 80

FAVORIT 7126

Rindledertasche mit Stahlblechbodenwanne



FAVORIT 7126 Art.-Nr. 50 7126 8019

Aufklappbare Vorderwand
18 verstellbare Werkzeughalterungen an Vorder- und Rückwand
8 feste Werkzeugschlaufen an den Seitenwänden
Alukantenschutz, und verzinkte Stahlblechbodenwanne
Trageringe, 2 Steckschlösser

MM Abmessung innen
470 x 160 x 310

KG Gewicht
3,4

Volumen
23 Liter

Belastbarkeit
bis 20 kg

**ZOLL
DOUANE** Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7163

Rindledertasche mit Stahlblechbodenwanne



FAVORIT 7163 Art.-Nr. **50 7163 8019** schwarz
FAVORIT 7163 Art.-Nr. **50 7163 1920** rot

Vortasche, Vorderwand aufklappbar
18 verstellbare Werkzeughalterungen und 2 feste Werkzeugschlaufen an den Wänden
Alukantenschutz und verzinkte Stahlblechbodenwanne
Steckschlösser, Trageringe

MM Abmessung innen
420 x 150 x 250

KG Gewicht
2,8

Volumen
18 Liter

Belastbarkeit
bis 25 kg

ZOLL
DOUANE Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7125

Rindledertasche mit Stahlblechbodenwanne



FAVORIT 7125 Art.-Nr. 50 7125 8019


Halterung für Wasserwaage
1 umlaufender Riemen
Alukantenschutz und verzinkte Stahlblechbodenwanne
2 Steckschlösser


Geeignet für große Zangen bis 60cm

MM Abmessung innen
610 x 160 x 220

KG Gewicht
3,4

 Volumen
21 Liter

 Belastbarkeit
bis 20 kg

 Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7164

Rindledertasche ohne Bodenwanne




FAVORIT 7164 Art.-Nr. 50 7164 8019


Aufklappbare Vorderwand
18 verstellbare Werkzeughalterungen, 2 Steckschlösser
Alukantenschutz
2 Steckschlösser

MM Abmessung innen
395 x 120 x 260

KG Gewicht
1,9

 Volumen
12 Liter

 Belastbarkeit
bis 18 kg

 Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7124

Rindledertasche ohne Bodenwanne



FAVORIT 7124 Art.-Nr. 50 7124 8019

Vorderwand teilaufklappbar
18 verstellbare Werkzeughalterungen an Vorder- und Rückwand
3 feste Werkzeugschlaufen an den Seitenwänden, Trageringe,
2 Steckschlösser

MM Abmessung innen
400 x 150 x 250

KG Gewicht
2,3

Volumen
15 Liter

Belastbarkeit
bis 18 kg

ZOLL
Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7355

Rindledertasche mit ABS Seitenwänden



FAVORIT 7355 Art.-Nr. 50 7355 8019

Herausnehmbare Mittelwand
Vorder- und Rückwand teilaufklappbar
17 feste Werkzeugschlaufen auf Vorder- und Rückwand sowie
auf beiden Seiten der Mittelwand
Umlaufender Riemen, extra große Halteschlösser

MM Abmessung innen
450 x 190 x 340

KG Gewicht
4,0

Volumen
29 Liter

Belastbarkeit
bis 20 kg

**ZOLL
DOUANE** Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 9116

Rindledertasche mit ABS Seitenwänden




FAVORIT 9116 Art.-Nr. 50 9116 8019

Vorder- und Rückwand teilaufklappbar, mit jeweils 10 Einsteckfächern
Herausnehmbare Mittelwand mit insg. 16 festen Schlaufen
Extra große Halteschlösser

MM Abmessung innen
400 x 180 x 310

KG Gewicht
2,8

 Volumen
22 Liter

 Belastbarkeit
bis 20 kg

 Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7352

Rindledertasche mit ABS Seitenwänden



FAVORIT 7352 Art.-Nr. **50 7352 8019**

Teilaufklappbare Vorderwand mit 10 Einsteckfächern,
17 rundum angebrachte feste Schlaufen, 2 Halteschlösser

MM Abmessung innen
400 x 180 x 310

KG Gewicht
2,4

Volumen
22 Liter

Belastbarkeit
bis 20 kg

ZOLL Zolltarif
DOUANE 4202 91 80

FAVORIT 7351

Rindledertasche mit ABS Seitenwänden



FAVORIT 7351 Art.-Nr. 50 7351 8019

Vorderwand teilaufklappbar
18 verstellbare Werkzeughalterungen an Vorder- und Rückwand
2 feste Werkzeugschlaufen an den Seitenwänden
2 Steckschlösser

MM Abmessung innen
420 x 150 x 250

KG Gewicht
1,8

Volumen
16 Liter

Belastbarkeit
bis 18 kg

ZOLL
Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7220

Rindledertasche mit ABS Seitenwänden





FAVORIT 7220 Art.-Nr. **50 7220 8019**

Innen leer für individuelle Nutzung
2 Steckschlösser

MM Abmessung innen
355 x 115 x 175

KG Gewicht
0,9

 Volumen
7 Liter

 Belastbarkeit
bis 15 kg

 Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7127

Rindledertasche mit feststehenden Wänden



FAVORIT 7127 Art.-Nr. **50 7127 8019**

Rückwand mit 9 verstellbaren Werkzeughalterungen,
2 große Vortaschen, Trageringe, Schnallriemen

MM Abmessung innen
390 x 120 x 260

KG Gewicht
2,0

Volumen
12 Liter

Belastbarkeit
bis 18 kg

**ZOLL
DOUANE** Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7118

Rindledertasche mit feststehenden Wänden



FAVORIT 7118 Art.-Nr. **50 7118 8019**

8 verstellbare Werkzeughalterungen an Vorder- und Rückwand
Trageriemen, Trageringe, 1 Steckschloss

MM Abmessung innen
210 x 140 x 280

KG Gewicht
1,3

Volumen
8 Liter

Belastbarkeit
bis 18 kg

ZOLL
Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7199

Rindledertasche mit feststehenden Wänden



FAVORIT 7199 Art.-Nr. 50 7199 8019

9 verstellbare Werkzeughalterungen
Trageringe, 2 Steckschlösser



MM Abmessung innen
430 x 170 x 210

KG Gewicht
2,0

Volumen
15 Liter

Belastbarkeit
bis 15 kg

ZOLL Zolltarif
DOUANE 4202 91 80

FAVORIT 7197/7193

Rindledertasche mit feststehenden Wänden



FAVORIT 7197 Art.-Nr. 50 7197 8019

9 verstellbare Werkzeughalterungen
Trageringe, 1 Steckschloss



Abmessung innen
410 x 160 x 300



Gewicht
2,0



Volumen
20 Liter

FAVORIT 7193 Art.-Nr. 50 7193 8019

8 verstellbare Werkzeughalterungen
Trageringe, Schnallriemen



Abmessung innen
370 x 110 x 250



Gewicht
1,5



Volumen
10 Liter

FAVORIT 7190

Rindledertasche, leer




FAVORIT 7190 Art.-Nr. **50 7190 8019**

Innen leer für individuelle Nutzung
2 Steckschlösser

MM Abmessung innen
340 x 110 x 170

KG Gewicht
0,9

 Volumen
6 Liter

 Belastbarkeit
bis 15 kg

 Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7130

Hartpappetasche



FAVORIT 7130 Art.-Nr. **50 7130 8019**

Vorderwand teilaufklappbar, 2 Unterteilungen,
8 feste Werkzeughalterungen, 2 Steckschlösser



MM Abmessung innen
400 x 150 x 210

KG Gewicht
1,4

Volumen
13 Liter

Belastbarkeit
bis 12 kg

**ZOLL
DOUANE** Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 6001/6002

Hartpappetasche, leer



FAVORIT 6002 Art.-Nr. 50 6002 8019

Innen komplett leer; 2 Steckschlösser
Sondergrößen und Farben auf Anfrage



Abmessung innen
480 x 140 x 250



Gewicht
0,9



Volumen
17 Liter

FAVORIT 6001 Art.-Nr. 50 6001 8019

Innen komplett leer; 2 Steckschlösser
Sondergrößen und Farben auf Anfrage



Abmessung innen
420 x 95 x 180



Gewicht
0,6



Volumen
7 Liter

FAVORIT 9161

Kunstledermappe




FAVORIT 9161 Art.-Nr. 50 9161 8019


Vorderwand mit 14 Einsteckfächern und 4 Gummischlaufen
Boden mit 4 Gummischlaufen
Klappbare Mittelwand mit 16 festen Schlaufen und einer Kleinteiletasche
Rückwand mit 12 Einsteckfächern
Extra große Halteschlösser

MM Abmessung innen
450 x 75 x 305

KG Gewicht
2,2

 Volumen
10 Liter

 Belastbarkeit
bis 15 kg

 Zolltarif
4202 91 80

FAVORIT 7129

Kunstledermappe



FAVORIT 7129 Art.-Nr. 50 7129 8019

Voll aufklappbar
10 Einsteckfächer an der Vorderwand
3 Gummischlaufen und 7 Einsteckfächer an der Rückwand
Großes Steckschloss

MM Abmessung innen
320 x 75 x 305

KG Gewicht
0,9

Volumen
7 Liter

Belastbarkeit
bis 15 kg

**ZOLL
DOUANE** Zolltarif
4202 91 80

TRAGERIEMEN

Zubehör für Favorit



Art.-Nr. 30 7003 1919

Trageriemen aus Rindleder
2 Karabinerhaken, Schulterschutz



Art.-Nr. 30 7004 1919

Trageriemen aus Rindleder
2 Karabinerhaken
ohne Schulterschutz

Art.-Nr. 30 7000 1919

Trageriemen aus Nylon
2 Karabinerhaken
Schulterschutz
Länge verstellbar



Art.-Nr. 30 7006 1919

Ringkappenset - zur Befestigung von Tragegurten
(muss vernietet werden)

HEPCO & BECKER GMBH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Fax: 06331 1453 220
www.hepco-becker.de



**Bestellungen, Fragen,
Wünsche und Anregungen:
Tel: 06331 1453 200
info@hepco-becker.de**

Technische Weiterentwicklung und Änderungen vorbehalten.
Lieferung ohne Werkzeuge. Die Angaben über technische Daten,
Lieferumfang, Aussehen und Masse entsprechen den zum Zeit-
punkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr. 2/2019



**24 MONATE
GARANTIE**

bei zulässiger, sachgemäßer Behandlung

**MIT DIESEM KOFFER
ERWERBEN SIE EIN
PRODUKT AUS DEUTSCHER
FERTIGUNG.
HERGESTELLT AUS BESTEM
MATERIAL UND IN
PERFEKTER VERARBEITUNG
VON EINEM DER
FÜHRENDEN HERSTELLER
VON WERKZEUG- UND
MOTORRADKOFFERN.**

HEPCO & BECKER



HEPCO & BECKER