

Artikelnummer: 96355

Kurzbeschreibung: Halfautomatische wikkelmachine

Langbeschrijving: Halfautomatische wikkelmachine: Een zeer moderne machine, die erg solide is en opvalt door zijn lange levensduur. Ze wordt gebruikt bij het verpakken van palletladingen met de gangbare rek- en (voorgerekte) wikkelfolie. Het draaiplateau draait met een zachte start en stop, de zogenaamde kop- en voetwikkelingen zijn instelbaar. Naast het automatische gebruik, kan de machine ook handmatig via het bedieningstoetsenbord bediend worden. De foliehouder is steeds met een veiligheidsriem tegen vallen beveiligd. CE-conform. Service en onderhoudscontract op aanvraag.

- 4 stretchcycli: alleen opwaartse wikkeling, kruiswikkeling op- en neerwaarts
- draaiplateausnelheid variabel (6-13 toeren/min)
- eenvoudige bediening via bedieningspaneel
- aantal kop- en voetwikkelingen afzonderlijk met bedieningspaneel instelbaar
- mechanische folierem via verend geremde draaiwiel
- vaststellen van de pallethoogte met een fotocel
- capaciteit max. 25 pallets per uur
- elektriciteit 3 x 400 V 50 Hz
- aansluitwaarde 0,64 Kw
- bedieningsspanning 24 V DC
- draaiplateau \varnothing 1500 mm
- draaiplateauhoogte 75 mm
- max. palletgewicht 2000 kg
- max. palletgrootte 1200 x 1000 x 2100 mm
- max. pallethoogte 2100 mm
- benodigde ruimte (plaatsingsvlak) zonder oprijplaat ca. 3,1 x 1,6 m
- benodigde ruimte (hoogte) ca 2,7 m
- folie-afmetingen max. breedte = 500 mm, max. uitw. \varnothing = 300 mm, dikte = 8 - 35 μ
- optioneel toebehoren: kolom voor max. pallethoogte 2400 mm

Let op!: voor donkergekleurde producten is een speciale fotocel nodig!

