

**Artikelnummer:** 133934

**Kurzbeschreibung:** Bauer Auffangwanne Typ AW10, blau RAL5012

**Langbeschreibung:** Bauer Auffangwanne Typ AW10, ideal zur Lagerung von max. 10 Fässern je 200 L: Die Bauer Auffangwanne Typ AW10 ist ideal zur Lagerung von maximal zehn Fässern je 200 Liter. Die Bauer Auffangwanne Typ AW10 ist in unterschiedlichen Farben und feuerverzinkt erhältlich. Die Bauer Auffangwanne Typ AW10 ist ideal, um maximal zehn Fässer mit einem Volumen von je 200 Litern zu lagern. Dabei kann die Bauer Auffangwanne auch mit 60 Liter Fässern und Kleingebinden kombiniert werden. Die Auffangwanne AW10 verfügt über ein verzinktes



Gitterrost und ist mit 100 mm Höhe unterfahrbar. Insgesamt fasst die Bauer Auffangwanne ein Volumen von 240 Litern. Erhältlich in unterschiedlichen Farben und in einer feuerverzinkten Ausführung ist die Bauer Auffangwanne Typ AW10 zugelassen für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 sowie für die Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4. Weitere Details: Auffangvolumen: 240 Liter Auch mit 60 Liter Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit verzinktem Gitterrost Für 10 x 200 Liter Fässer Tragfähigkeit: 1000 kg/m<sup>-2</sup> Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4. Farben: orange, rot, blau, grün, grau, feuerverzinkt (EN ISO 1461) Maße: B 1300 x L 3250 x H 190 mm Gewicht: 231kg

**EAN/GTIN:** 4052462022096