

Technisches Merkblatt

3985-10-16

Beschreibung / Eigenschaften

PVC-Folie mit Acrylat
mit VDE-Prüfzeichen
erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10
schwer entflammbar
ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
schmiegsame, weiche Folie
wechseltemperaturbeständig
DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC/105/A-Tx Typ 11



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Technische Daten

Banddicke: DIN EN 60454 0,15 + 0,03 mm
Reißdehnung: DIN EN 14410 > 125 %
Bruchkraft: DIN EN 14410 > 20 N/cm
Klebkraft auf Stahl: DIN EN 60454 > 1,5 N/cm
Klebkraft auf Bandrücken: DIN EN 60454 > 1,5 N/cm
Durchschlagfestigkeit: DIN EN 60454 > 40 kV/mm
Temperaturbereich: DIN EN 60454 -10 bis + 105 °C
Brennbarkeit: DIN EN 60454 SE SE
Lagerung: bei ca.20°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.