

**Artikelnummer:** 161767

**Kurzbeschreibung:** HSM-® papierversnipperaar SECURIO C18, 3,9 x 30 mm



**Langbeschrijving:** HSM-® papierversnipperaar SECURIO C18: Compact, functioneel en comfortabel. Met snijwalsen van gehard staal en door druk bewegend veiligheidselement. De zeer geruisarme datavernietiger met uitneembare opvanghouder, voor veeleisende gebruikers in de priva'© omgeving of het thuishkantoor.

[ul]<li> Kwaliteit "Made in Germany":</li>[ul]Hoogwaardige materialen en de beproefde kwaliteit "Made in Germany" garanderen zekerheid en duurzaamheid[ul]<li> Stalen snijwalsen met levenslange garantie:</li>[ul]Geharde stalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor paperclips en nietjes en garanderen duurzaamheid.[ul]<li> Anti-papierophoping functie:</li>[ul]De automatische terugloop heft papierophoping op en staat garant voor een probleemloze werking[ul]<li> Stroombesparend in stand-by door EcoSmart :</li>[ul]Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in de stand-by-modus door het intelligente aansturingsconcept EcoSmart[ul]<li> Blauwe Engel gecertificeerd:</li>[ul]De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid, het geringe stroomverbruik en het gebruik van milieu sparende materiaal onderscheiden met de Blauwe Engel.[ul]<li> Geruisarme werking:</li>[ul]Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek[ul]<li> Specificaties:</li><li> beschermingsbehoefte : priva'© / thuis-/klein kantoor</li><li> beschermingsfactor (DIN 66399): hoog, zeer hoog</li><li> snijbreedte: 3,9 mm</li><li> snijperlengte : 30 mm</li><li> vernietigingswijze: snippers</li><li> veiligheidsniveau (DIN 66399): P-4, E-3, T-4, F-</li><li> snijcapaciteit (vellen 80g/m<sup>2</sup>): 8 - 9</li><li> snijgoed: papier, kredietkaarten en paperclips</li><li> invoerbreedte: 230 mm</li><li> opvangvolume/-capaciteit: 25 l</li><li> bak-/opvangvolume in vellen: 351</li><li> Snijsnelheid: 50 mm/sec.</li><li> geluidsniveau (leegloop): 55 dB(A)</li><li> opgenomen vermogen/motor: 320 W</li><li> spanning: 230 V</li><li> frequentie: 50 Hz</li><li> kleur: wit</li><li> gewicht: 11 kg</li><li> afmetingen: b 365 x d 280 x H 542 mm[ul]

