

## portemanteau

### Montana

hauteur x largeur x profondeur 1700 x 550 x 370 mm, 1 tringle, en acier, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en argenté/anthracite

Numéro d'article: 530298



## Portant de vestiaire juxtaposable sur tige Montana

portemanteau

- hauteur x largeur x profondeur 1700 x 550 x 370 mm
- 1 tringle
- en acier
- avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en argenté/anthracite

## Détails techniques

espaces collectifs	vestiaires	porte-chapeaux	non
type de vestiaire	portemanteau	porte-parapluies	non
installation	tablette	roulant	non
utilisation	double face	matériau	acier
hauteur	1700 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	550 mm	couleur	argenté/anthracite
profondeur	370 mm	Poids	13,2 kg
équipement vestiaires	1 tringle		

## Accessoires

530303		cintre pour vestiaire mural et portant juxtaposable, en aluminium
530304		double crochet pour vestiaire mural et portant juxtaposable, en aluminium
530305		porte-parapluies, en aluminium, avec bac d'égouttement amovible

## Cela s'adapte aussi ...

141724		présentoir, hauteur x largeur x profondeur 1750 x 540 x 300 mm, Convient pour 8 x DIN A4, tablettes avec vitres acryliques, 4 plateau(x) en tôle d'acier coloris argent, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures anthracite
504426		porte-affiche, hauteur 800 mm, 1 cadre, cadre en aluminium, structure en aluminium anodisé argent
531315		plaque de porte, hauteur x largeur x profondeur 155 x 155 x 12 mm, panneau en polycarbonate, cadre en ABS en anthracite
532614		système de guidage des personnes, avec 1 courroie(s), longueur de courroie 2 m, montant hauteur x diamètre 985 x 70 mm, courroie en ruban tissu, montant en aluminium avec revêtement coloris noir
700060		tapis d'entrée, convient pour intérieur, longueur x largeur 900 x 600 mm, surface de roulement en polypropylène, chiné coloris anthracite