


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 9391 ESD-Eurobakkenwagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. 4 Zwenkwielen met TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 3 Etages met elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog, voor 2 eurobakken 600 x 400 mm, variabel inschroefbaar in een raster van 50 mm, neiging bij schuine inbouw 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	250
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	820
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	610
<b>Etagehoogten (mm)</b>	257, 557, 857
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	80
<b>Totale lengte (mm)</b>	935
<b>Totale breedte (mm)</b>	666
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1101
<b>Wielen</b>	TPE-ESD
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	55
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976493916