


Vérin de bridage pivotant hydraulique compact, à double / simple effet avec rappel par ressort, forme A, bride en haut

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Description du produit :

Les vérins de bridage pivotants compacts sont conçus pour les dispositifs de bridage où les points de serrage doivent rester libres lors du retrait ou de l'insertion. Ils sont par ailleurs adaptés aux espaces de montage restreints. Les vérins de bridage pivotants compacts fonctionnent comme des vérins de traction à simple ou à double effet. Pour les vérins de bridage pivotants compacts, il existe trois types de boîtier au choix ainsi que différents modes d'actionnement. Le mouvement de serrage est initié par un mouvement de pivotement et de levage superposé. La course de serrage effective s'effectue selon un mouvement linéaire. De nombreuses variantes sont disponibles avec un angle de pivotement de 90° à gauche ou à droite.

Matière :

Corps et piston en acier.
Joint en NBR.

Finition :

Corps bruni.
Piston trempé.

Nota :

Si le débit volumétrique admissible est dépassé au niveau du vérin de bridage pivotant, un réducteur de débit doit être intercalé.

La pression de service admissible des vérins de bridage pivotants dépend de la longueur des bras de serrage.

Lors du montage des bras de serrage, ceux-ci doivent être maintenus afin de ne pas endommager le guidage à billes des vérins de bridage pivotants.

En fonction du raccord de ventilation, le filtre fritté des vérins de bridage pivotants à simple effet doit être remplacé par un bouchon fileté.

Le bras de serrage pour vérin de bridage pivotant compact n'est pas inclus.

Respecter les consignes de sécurité.

Mode d'emploi :

- Raccord fileté
- Raccord à bride avec joint torique.
- Canaux forés.

Données techniques :

Pression de service max. : 350 bar.

Montage :

Voir contour de montage.

Avantages :

- Forme compacte
- Nombreuses versions.
- Accès sans collision à la pièce à usiner.


Sur demande :

Courses et diamètres de piston plus importants, autres angles de pivotement, différents supports de bras de serrage, avec contrôle de la position en option.

Contenu de la livraison :

Vérin de bridage pivotant hydraulique compact, à double / simple effet avec rappel par ressort, forme A, bride en haut

Description de l'article/illustrations du produit



- 1 écrou à encoche M27x1,5 (uniquement pour les vérins de bridage pivotants compacts K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
- 1 vis ou écrou pour support de bras de serrage.

Accessoires :


Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant compact K1863.

Indication de dessin :

- Forme AGW : bride en haut, Raccord fileté
- Forme AOF : bride en haut, Raccord à bride avec joint torique
- Forme BGW : bride en bas, Raccord fileté
- Forme BOF : bride en bas, Raccord à bride avec joint torique
- Forme C : raccord fileté

- 1) contour de montage
- 2) voir accessoires
- 3) Pour les vérins à simple effet, le raccord est équipé d'un filtre fritté intégré
- 4) pivotement à gauche
- 5) pivotement à droite
- 6) Les vis sont fournis

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Type de forme	Type de raccordement	Sens de pivotement	Diamètre du piston	Course	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	G	H	H1	H2	H3	H4	H5
K1862.14081104190100	A	à double effet	raccord fileté	droite	14	8	40	22	-	-	-	10	-	-	M27x1,5	110	103	91	73	51	11
K1862.14081204190100	A	à double effet	raccord à bride avec joint torique	droite	14	8	40	-	28	7	8,5	10	10	5,5	M27x1,5	110	103	91	73	51	6,5
K1862.14081104190200	A	à double effet	raccord fileté	gauche	14	8	40	22	-	-	-	10	-	-	M27x1,5	110	103	91	73	51	11
K1862.14081204190200	A	à double effet	raccord à bride avec joint torique	gauche	14	8	40	-	28	7	8,5	10	10	5,5	M27x1,5	110	103	91	73	51	6,5
K1862.14062104190100	A	à simple effet	raccord fileté	droite	14	6	40	22	-	-	-	10	-	-	M27x1,5	110	103	91	73	51	11
K1862.14062204190100	A	à simple effet	raccord à bride avec joint torique	droite	14	6	40	-	28	7	8,5	10	10	5,5	M27x1,5	110	103	91	73	51	6,5
K1862.14062104190200	A	à simple effet	raccord fileté	gauche	14	6	40	22	-	-	-	10	-	-	M27x1,5	110	103	91	73	51	11
K1862.14062204190200	A	à simple effet	raccord à bride avec joint torique	gauche	14	6	40	-	28	7	8,5	10	10	5,5	M27x1,5	110	103	91	73	51	6,5

Vérin de bridage pivotant hydraulique compact, à double / simple effet avec rappel par ressort, forme A, bride en haut

Aperçu des articles

Référence	Forme	Type de forme	Type de raccordement	Sens de pivotement	H6	H7	H8	H9	H10	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Débit volumétrique max. (cm ³ /s)	Consommation d'huile / course (cm ³)
K1862.14081104190100	A	à double effet	raccord fileté	droite	8	8	12	11,5	-	40	22,5	16x45°	-	-	-	-	2,5	1,2
K1862.14081204190100	A	à double effet	raccord à bride avec joint torique	droite	8	8	12	11,5	8,5	5,5	32	-	24	22	-	2,5	2,5	1,2
K1862.14081104190200	A	à double effet	raccord fileté	gauche	8	8	12	11,5	-	40	22,5	16x45°	-	-	-	-	2,5	1,2
K1862.14081204190200	A	à double effet	raccord à bride avec joint torique	gauche	8	8	12	11,5	8,5	5,5	32	-	24	22	2,5	2,5	2,5	1,2
K1862.14062104190100	A	à simple effet	raccord fileté	droite	6	10	12	11,5	-	40	22,5	16x45°	-	-	-	-	2,5	1,2
K1862.14062204190100	A	à simple effet	raccord à bride avec joint torique	droite	6	10	12	11,5	8,5	5,5	32	-	24	22	-	2,5	2,5	1,2
K1862.14062104190200	A	à simple effet	raccord fileté	gauche	6	10	12	11,5	-	40	22,5	16x45°	-	-	-	-	2,5	1,2
K1862.14062204190200	A	à simple effet	raccord à bride avec joint torique	gauche	6	10	12	11,5	8,5	5,5	32	-	24	22	-	2,5	2,5	1,2