

## Bauer Streugutwagen

Inhalt 260 l, Streubreite maximal 12 m, Deichsel zum Anhängen an Gabelstapler, Aus Stahl, Gestell mit Luft-Bereifung

Artikelnummer: 531814



## Bauer Streuwagen

### mit Deichsel

Streugutwagen


- Inhalt 260 l
- Streubreite maximal 12 m
- Deichsel zum Anhängen an Gabelstapler
- Aus Stahl
- Gestell mit Luft-Bereifung

## Technische Details





Außeneinrichtung	Winterdienst	Deichsel	zum Anhängen an Gabelstapler
Winterdienst	Streugut-Handling	Wandkonstruktion	geschlossen
Behältertyp	Streugutwagen	Farbe	feuerrot // RAL3000
Inhalt	260 l	Lebensmittelgeeignet	nein
Streubreite	12 m	Gefahrstoffeignung	nein
Form	rund/konisch	Unterbau	Rollen
Material	Stahl	Bereifung	Luft
fahrbar	ja	unterfahrbar	nein

Deckel	nein	Gewicht	84 kg
Euronorm	nein		

## Zubehör

531815		Abdeckplane für Streugutwagen, für 260 l Behälter
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

142913		Streugutbehälter, Inhalt 210 l, Höhe x Länge x Breite 775 x 790 x 605 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen, Behälter grau, Deckel orange, Wände geschlossen, Unterbau Füße
369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
530286		Schneeschaufel, Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Besen mit Aluminiumkante