

Produktdatenblatt uvex 2 xenova 9553.7 - .9 S1 SRC

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

Allgemeine Merkmale	<ul style="list-style-type: none">• leichte und moderne S1-Sicherheitssandale• Obermaterial: Mikrovelours• für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt• alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen• Doppelte, individuell anpassbare Gegenzugkletttriemen
Schutzmerkmale	<ul style="list-style-type: none">• erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm• 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend• ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
Komfortmerkmale	<ul style="list-style-type: none">• geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften• außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien• auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung• weich gepolsterter Schaftabschluss
Laufsohle	<ul style="list-style-type: none">• PUR Laufsohle, non-marking• Ergonomisch gestaltete Profilierung• Extrem flexibel, hervorragende Dämpfung• Besonders geringes Gewicht durch einzigartiges PUR-Laufsohlensystem

	<ul style="list-style-type: none"> • Zweischichtiges System mit Abrieb- und Schnittfester Laufsohle • Spürbar bessere Rutschhemmung • Selbstreinigende Profilierung • Öl- und Benzinbeständig • Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C 																
Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> • Zertifiziert mit uvex medicare gemäß DGUV-Regel 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen 																
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> • Mittlere Anwendung 																
Technische Daten	<table> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>9553.7</td> <td>.8</td> <td>.9</td> </tr> <tr> <td>Weite</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td colspan="3">EN ISO 20345:2011 S1 SRC</td> </tr> <tr> <td>Größe</td> <td colspan="3">38 – 52</td> </tr> </table>	Art.-Nr.	9553.7	.8	.9	Weite	10	11	12	Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			Größe	38 – 52		
Art.-Nr.	9553.7	.8	.9														
Weite	10	11	12														
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC																
Größe	38 – 52																
Zubehör	<p><i>Auswechselbares Klimakomfortfußbett</i> (Artikelnr.: 9534.7-9)</p> <ul style="list-style-type: none"> • bietet vollflächige Dämpfung des Fußes und Komfort in exponierten Belastungszonen • Hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien • Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen • Hautverträgliches, angenehmes Obermaterial 																