

## Absauggerät S 25



Bestellnummer: 915915

EAN: 4032689161525

- ▶ Automatische Filterabrüttelung
- ▶ Antistatik-Ausrüstung im Lieferumfang



### Technische Daten

Nennaufnahme	1200 W
Behältervolumen	25 l
Absaugstutzen	Ø 66 mm
Unterdruck	248 mbar
	220 m <sup>3</sup> /h
Gewicht	13,2 kg
Behältervolumen bei Wasser	20 l
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Abmessungen (B x L x H)	500 x 405 x 565 mm mm
Aufnahme Gerätesteckdose	2400 W

### Lieferumfang

1 Absaugschlauch 4 m, Ø 27 mm, Weichkonus Ø 35 mm, Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonette, antistatisch ; Best.-Nr. 093684

2 Faltenfilter-Patronen Cellulose (8600 cm<sup>2</sup>); Best.-Nr. 093 673

1 Filterbeutel, Nutzvolumen 21 l

1 Anschlussleitung 8 m

## Anwendungsbeispiele

---



Saubere Sache: Dank Schlauchanschlussstück mit 35 mm Weichkonus lassen sich neben MAFELL Elektrowerkzeugen auch andere Fabrikate mühelos anschließen.



Das neuartige, besonders effektive Filtersystem wurde speziell auf die Arbeit mit Elektrowerkzeugen abgestimmt.



Grundlage für sauberes Arbeiten, ein MAFELL-Absauggerät mit Handabsaugset.



Der niedrige Schwerpunkt, eine breite Spur und zwei große Räder in Kombination mit feststellbaren Lenkrollen sorgen für Mobilität und Standsicherheit.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Nass- und Trockensaugen
- ▶ Absaugen von Arbeitsabfällen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Staub, Späne, Flüssigkeiten

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Automatische Abschaltung beim Nasssaugen - durch Nässe Sensoren bei Erreichen der maximalen Füllhöhe.
- ▶ Gut erreichbar auf der Frontseite befindet sich der Ein- und Ausschalter mit Schalter für Rüttler-Automatik und Impuls-Filterabreinigung/Rüttler sowie der Drehzahlregler zur Anpassung der Saugkraft und die Volumenstromanzeige.
- ▶ Beim Saugen von Flüssigkeiten stoppt der Sauger automatisch nach Erreichen der maximalen Füllhöhe den Saugvorgang ab.
- ▶ Praktischer Schlauchanschluss - durch den Schnellverschluss/Bajonettverschluss mit zusätzlicher Sicherung.

## Beschreibung

---

Ob Sie sägen, bohren oder schleifen: Mit den innovativen Absauggeräten von MAFELL sind Sie auf der sauberen Seite.

Eine mikroprozessorgesteuerte Elektronik sorgt bei allen Geräten für sicheres und effizientes Arbeiten. Dazu zählt der geräte- und stromkreisschonende Sanftanlauf sowie die Nachlaufautomatik, die das Freisaugen des Schlauches nach dem Abschalten garantiert. Zusätzlich lässt sich per Drehzahlregelung die Saugkraft stets an die entsprechende Verschmutzung und den Schlauchdurchmesser anpassen.

Das Hochleistungs-Motorgebläse mit Bypass-Kühlung sorgt für eine hohe Lebensdauer des Gerätes. Ideal fürs Nass- und Trockensaugen.

Die MAFELL-Absauggeräte sind dank Ein-/Ausschaltautomatik für das Absaugen von Elektrowerkzeugen aller Hersteller geeignet. Auch für das Aufsaugen von Flüssigkeiten bieten sich alle MAFELL-Varianten an.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



**Absaugschlauch 4 m**  
Ø 21 mm mit Weichkonus 35 mm,  
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



**Absaugschlauch 4 m**  
Ø 27 mm mit Weichkonus 35 mm,  
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



**Absaugschlauch 5 m**  
Ø 35 mm mit Weichkonus 35 mm,  
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



**Absaugschlauch 4 m**  
Ø 27 mm mit Weichkonus 35 mm,  
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, statisch



**Absaugschlauch 2,5 m**  
Ø 49 mm mit Konus 58 mm, Torsionsgelenk, Ø  
66 mm Bajonett, statisch



**Handabsaugset**



**MAFELL-MAX**



**Faltenfilter-Patronen**  
1 Paar, Polyester (8600 cm<sup>2</sup>)



**Faltenfilter-Patronen**  
1 Paar, Cellulose (8600 cm<sup>2</sup>)



**Filterbeutelset**  
5 Stück, Inhalt: 21 Liter für S 25 / S 25 M

**Reduzierstück**  
58 / 35 mm