

## Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90 WDA CL

geeignet für wassergefährdende, brennbare und giftige Stoffe, Brandkammer getestet Typ 90, Höhe x Breite x Tiefe 1953 x 599 x 615 mm, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Lochblechabdeckung, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün



**10**  
YEARS  
WARRANTY



Artikelnummer: 213207



## Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90 WDA CL

Gefahrstoffschrank

- geeignet für wassergefährdende, brennbare und giftige Stoffe
- zur Lagerung im Arbeitsraum
- Brandkammer getestet Typ 90
- Höhe x Breite x Tiefe 1953 x 599 x 615 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1647 x 450 x 522 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss mit Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- beide Türen lassen sich gleichzeitig mit 1 Hand öffnen
- mit Türfeststellanlage
- Türöffnungswinkel 89 °
- automatischer Schließmechanismus nach 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit

- Lochblechabdeckung
- Traglast je Ebene 75 kg
- Auffangvolumen Bodenwanne 22 l
- Unterbau Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
- Bodenwanne gemäß StawaR geprüft
- Be- und Entlüftung mit integriertem System
- zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- mit GS-Zeichen
- gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung nach DIN 4102
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Tür Ausstattung	Türfeststellanlage
Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Sicherheitsausstattung Schrank	automatischer Schließmechanismus nach 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal
Schranktyp	Gefahrstoffschrank	abschließbar	ja
Lagerort	im Arbeitsraum	Schließsystem	Profilzylinderschloss mit Schließzustandsanzeige (rot/grün)
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, brennbare und giftige Stoffe	Anwendung Tür	beide Türen lassen sich gleichzeitig mit 1 Hand öffnen
Brandschutz	Brandkammer getestet Typ 90	Griff	Bügelgriff
Höhe	1953 mm	Material	Stahl
Breite	599 mm	Farbe Korpus	anthrazitgrau // RAL7016
Tiefe	615 mm	Farbe Front	resedagrün // RAL6011
Innenhöhe	1647 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Innenbreite	450 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Innentiefe	522 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Böden, Bodenwanne, Lochblecheinlage	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Unterbau	Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Anlieferung	fertig montiert
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene)	Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne gemäß StawaR geprüft
Traglast Fachboden	75 kg	Zertifizierung	GS
Bodenwanne	ja	Zertifizierung DIN-/EN-Normen	gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung nach DIN 4102

Auffangvolumen Bodenwanne	22 l	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Be- und Entlüftung	System integriert	Garantie	10 Jahre
Anschlussmöglichkeiten Schrank	zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet	Gewicht	316 kg
Türöffnungswinkel	89 °		

## Zubehör

213130		Entlüftungsaufsatz für Gefahrstoffschrank, Höhe x Breite x Tiefe 400 x 200 x 400 mm
213131		Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 305 x 555 mm