

## Gera bureau à hauteur réglable Milano

hauteur x largeur x profondeur 680 - 800 x 800 x 800 mm, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition hêtre, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9006 aluminium blanc, tube rond



geramöbel

3 YEARS WARRANTY



Numéro d'article: 958318



## Gera Bureau Milano

bureau à hauteur réglable

- hauteur x largeur x profondeur 680 - 800 x 800 x 800 mm
- panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition hêtre
- piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9006 aluminium blanc
- bord avec bande de chant en ABS antichoc
- tube rond
- piètement avec avec pieds de réglage de hauteur pour une adaptation variable aux sols irréguliers, par ex. bords de tapis
- Produit livré démonté
- 3 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble table




forme de châssis piètement 4 pieds

type de table	bureau	matériau de châssis	acier
élément de table	élément de base	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur	680-800 mm	couleur du châssis	aluminium blanc // RAL9006
largeur	800 mm	forme de tube	tube rond
profondeur	800 mm	soubassement	pieds de réglage de hauteur
forme de panneau	carré	hauteur réglable	oui
matériau de plaque	bois	livraison	démonté
surface de plaque	a. revêt. mélaminé	garantie	3 années
couleur de la plaque	hêtre	Poids	28 kg
bord de panneau	bandes de chant en ABS		

## Accessoires

401874		écran, hauteur x largeur 400 x 800 mm, en argent
958362		caissons mobile, hauteur x largeur x profondeur 570 x 430 x 600 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec revêtement mélaminé, facile d'entretien en hêtre, face avant avec revêtement mélaminé, facile d'entretien en hêtre, soubassement roulettes
958373		caissons mobile, hauteur x largeur x profondeur 570 x 430 x 600 mm, 1 tiroirs p. dossiers susp., verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec revêtement mélaminé, facile d'entretien en hêtre, face avant avec revêtement mélaminé, facile d'entretien en hêtre, soubassement roulettes
958442		angle de liaison, hauteur x largeur x profondeur 680 - 800 x 800 x 800 mm, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition hêtre, forme angulaire, piètement 3 pieds en acier
958453		angle de liaison, hauteur x largeur x profondeur 680 - 800 x 1200 x 800 mm, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition hêtre, forme angulaire, piètement 3 pieds en acier
958464		angle de liaison, hauteur x largeur x profondeur 680 - 800 x 1600 x 800 mm, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition hêtre, forme angulaire, piètement 3 pieds en acier
958511		angle de liaison, angle 90 °, largeur x profondeur 800 x 800 mm, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition hêtre, forme angulaire, pied d'appui en acier
958522		angle de liaison, angle 90 °, largeur x profondeur 1230 x 1230 mm, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition hêtre, forme angulaire, pied d'appui en acier

## Cela s'adapte aussi ...

138486		chaise de bureau pivotante, Mécanisme synchrone avec réglage de contre-pression, plusieurs positions de blocage, avec accoudoirs à hauteur réglable, assise ergonomique avec revêtement en tissu (100 % polypropylène) en noir, assise hauteur x largeur x profondeur 430 - 510 x 480 x 480 mm, Dossier maille en noir, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette
523540		corbeille à papier, capacité 18 l, hauteur x diamètre 331 x 315 mm, corps en polypropylène noir
527830		lampe de bureau, 1 x lampe à économie d'énergie, 20 W, ampoule interchangeable, classe d'efficacité énergétique F, bras pivotant à 160°, longueur du bras 410 mm, 2 pièces, installation avec socle ou pied de serrage, largeur de serrage 0 - 55 mm, en aluminium en noir/argent

530136



module à tiroirs, 5 tiroir(s), hauteur x largeur x profondeur 250 x 265 x 340 mm, en plastique en blanc, tiroirs en haute transparence