



Industrietanks, 1100 bis 5000 Liter

- geeignet zur Lagerung von Chemikalien und Lebensmitteln
- bewährt z. B. im Bereich der Lebensmittel-Industrie, der chemischen Industrie, der umwelttechnischen und Wasseraufbereitungs- Anlagen, der Abwasser-Reinigungsanlagen und des Kälteanlagenbaus
- langlebig und umweltfreundlich
- aus Polyethylen (HDPE) mit verzinkten Stahlbandagen
- lieferbar in natur-transparent (optische Füllstandskontrolle) oder schwarz (lichtgeschützt, z. B. gegen Algenbildung)
- für Flüssigkeiten mit einer Dichte von max. 1,2 g/cm³
- Tanks mit 3000 und 5000 Liter mit DIBt-Zulassung

Zubehör	Bestellnummer
Domöffnung 400 mm Ø, für Tank, natur	179-638-J1
Domöffnung 400 mm Ø, für Tank, schwarz	179-639-J1
Stutzen R 1" innen, 95 mm, natur	179-640-J1
Stutzen R 1" innen, 95 mm, schwarz	179-641-J1
Stutzen R 2" innen, 100 mm, schwarz	179-642-J1
Auslaufhahn R 2" Winkelauslauf	179-643-J1
Auslaufhahn R 2" Schrägsitzventil	179-644-J1
Kugelhahn, R 2"	179-645-J1

Industrietanks in unterschiedlichen Ausführungen: mit Domöffnung (links), Mannloch (Mitte) oder Stutzen (rechts).



Industrietanks, 1100 bis 5000 Liter							
Volumen [l]	1100	1650	2000	2000	3000	5000	
Ausführung	1 Domöffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Auslauf (R2")	1 Domöffnung (400 mm), 1 Stutzen (R2"), 1 Auslauf (R2")	4 Stutzen (R2")	1 Mannloch (450 mm), 2 Stutzen (R2")	3 Stutzen (R2"), 1 Stutzen (S 160 x 7)	3 Stutzen (R2"), 1 Stutzen (S 160 x 7)	
Maße außen L x B x H [mm]	1320 x 730 x 1340	2000 x 730 x 1340	2050 x 760 x 1670	2050 x 760 x 1670	2390 x 850 x 1980	2390 x 1350 x 1980	
DIBt-Zulassung	-	-	-	-	Z-40.21-241	Z-40.21-241	
Bestellnummer transparent	179-626-J1	179-628-J1	179-632-J1	179-630-J1	179-634-J1	179-636-J1	
Bestellnummer schwarz	179-627-J1	179-629-J1	179-633-J1	179-631-J1	179-635-J1	179-637-J1	

Chemikalentanks, 1100 bis 4000 Liter

- zur Lagerung von Chemikalien und Lebensmitteln mit einem spezifischen Gewicht bis 1,1 kg / Liter
- in stabiler Ausführung mit zusätzlichem Rahmen aus verzinktem Stahl
- in Bodennähe eingebauter Stahlflansch (ohne Medienkontakt) zum Anschluss der als Zubehör lieferbaren Auslaufarmaturen
- platz sparende rechteckige Bauform mit Einfülldom (DN 400), luftdicht verschließbar
- hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen (PE)
- Tanks ab 2000 Liter mit DIBt-Zulassung



Chemikalentanks, 1100 bis 4000 Liter							
Volumen [l]	1100	1500	2000	2500	3000	4000	
Ausführung	1 Verschraubung	1 Verschraubung	3 Verschraubungen	3 Verschraubungen	3 Verschraubungen	3 Verschraubungen	
Maße außen L x B x H [mm]	1400 x 720 x 1400	1560 x 720 x 1640	2070 x 720 x 1690	1870 x 995 x 1650	2230 x 995 x 1650	2430 x 995 x 1950	
DIBt-Zulassung	-	-	Z-40.21.138	Z-40.21-138	Z-40.21.138	Z-40.21.138	
Bestellnummer transparent	137-875-J1	137-876-J1	137-877-J1	269-742-J1	137-878-J1	137-879-J1	
Bestellnummer schwarz	269-680-J1	269-681-J1	269-682-J1	269-743-J1	269-683-J1	269-684-J1	

Gleich mitbestellen



2"-Messingkugelhahn inkl. Gegenflansch aus verzinktem Stahl zur flüssigkeitsdichten Befestigung am Tank

Bestell-Nr.
137-881-J1



1 1/4"-Auslaufhahn aus Polypropylen (PP) inkl. Gegenflansch aus PP zur flüssigkeitsdichten Befestigung am Tank

Bestell-Nr.
137-880-J1