

fetra Fasskarre

Traglast 150 kg, für 2x40/50 l Flasche,
Ladungssicherung durch
Flaschenhalterung mit
Sicherungskette, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5007 Brillantblau, Räder mit
Luft-Bereifung

Artikelnummer: 118572



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Flaschenkarre

Traglast 150 kg

Fasskarre



- Traglast 150 kg
- für 2x40/50 l Flasche
- Höhe x Breite 1300 x 830 mm
- passend für Flaschen mit Ø 229 mm
- mit Schweißdrahtköcher an beiden Holmen
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Mit Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 400 mm
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Rad-Ø	400 mm
Karrentyp	Fasskarre	Karre Ausstattung	Schweißdrahtköcher an

			beiden Holmen
Traglast	150 kg	Sicherheitsgriff	ja
Kapazität	2x40/50 l	Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit Sicherungskette
für Flaschen-Ø	229 mm	Höhe	1300 mm
Material	Stahl	Breite	830 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
klappbar	nein	Farbe	brillantblau // RAL5007
Treppenkufen	nein	Garantie	10 Jahre
Bereifung	Luft	Gewicht	27 kg
Material Felge	Stahlblech		

Zubehör

119196		Rad, Durchmesser x Breite 400 x 100 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Set 4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
119198		Rad, Durchmesser x Breite 400 x 100 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Paar, 2 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar