

Fass-Kipper

Mit Handkurbel oder Endloskette, zum Aufnehmen, Transportieren und dosierten Entleeren.

- Drehbereich bis 360°
- Lackiert gelborange RAL 2000, lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt

Für Stapler und Kran

[1+2] Für Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer Inhalt 60-220 Liter

sowie für Müllbehälter 120 und 240 Liter.



- Prisma mit Spanngurt und Doppelschnecken-Getriebe
- [3]** Für Stahl-Spundfässer und Stahldeckelfässer Inhalt 200 Liter.
- Fasshalterung mit Exzenterverschluss
- Selbsthemmendes Getriebe

Für Stapler

- [4+5]** Für Stahl-Spundfässer und Stahldeckelfässer Inhalt 200 Liter.
- Fasshalterung mit Exzenterverschluss
- Selbsthemmendes Getriebe



[1] + [2] auch für die Entleerung von 120/240-l-Müllbehältern



Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Traglast kg	300	300	360	360	360
Kippvorgang mit	Endloskette	Handkurbel	Endloskette	Handkurbel	Endloskette
Aufnahme mit	Stapler und Kran	Stapler und Kran	Stapler und Kran	Stapler	Stapler
L x B x H mm	1000 x 1000 x 430	1000 x 1000 x 430	1017 x 650 x 1010	1250 x 1000 x 540	1250 x 1000 x 607
max. Gabelquerschnitt mm	150 x 60	150 x 60	180 x 70	150 x 60	150 x 60
Gabelabstand mm	650	650	350	650	650
gelborange	750317	750306	293383	293361	293372
lichtblau	772375	750328	525825	525828	525832
verzinkt	750372	750361	525826	525829	525833
	---	---	---	---	---