



Steckverbinder > Stromversorgungs-Steckverbinder > Rechteckige Leistungs-Steckverbindungen > Rechteckige Leistungssteckverbinder



Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp: **Gehäuse**

Steckverbinder- und Gehäusotyp: **Buchse**

Steckverbindersystem: **Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **2**

Raster: **3 mm [.118 in]**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp	Gehäuse
Steckverbinder- und Gehäusotyp	Buchse
Steckverbindersystem	Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	2
Zeilenanzahl	2

Elektrische Kennwerte

Arbeitsspannung	250 VDC
-----------------	---------

Kontaktmerkmale

Kontaktfixsatz im Gehäuse	Ohne
Kontakttyp	Buchse



Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel	Crimpverbindung
--	-----------------

Montage und Anschlusstechnik

Art der Steckverbindermontage	Kabelbefestigung (freihängend)
-------------------------------	--------------------------------

Gehäusemerkmale

Raster	3 mm [.118 in]
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Nylon 66/6

Abmessungen

Reihenabstand	3 mm [.118 in]
---------------	----------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]
---------------------------	-----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Strom und Signale
----------------------	-------------------

Industriestandards

CSA-Einstufung	LR 7189, Zertifiziert
UL-Grad	Zulassung
Behörde/Norm	CNR, USR
Zugelassene Standards	UL E28476, VDE 40005280
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
Bezugswert des Glühdrahts	Standardteil – ohne Glühdraht

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1
Verpackungsmethode	Paket

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	



Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023
(235)
Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI
2023 (235)
Enthält keine SVHC

Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile

 TE Teilennr.: 3-794629-2 02P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT,LF	 TE Teilennr.: 3-794637-2 02P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT LF	 TE Teilennr.: 3-794618-2 02P MICRO MNL ASSY R/A HDR LF	 TE Teilennr.: 3-794630-2 02P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR,LF
 TE Teilennr.: 3-794627-2 02P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT LF	 TE Teilennr.: 794616-2 FREE HANG DBL ROW HSG 2 POS	 TE Teilennr.: 3-794620-2 02P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF	 TE Teilennr.: 3-794636-2 02P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF



 TE Teilnr.: 3-794682-2 02P MICRO MNL ASSY,VRT,THRU,LF	 TE Teilnr.: 3-794680-2 02P MICRO MNL ASSY,VRT,THRU LF	 TE Teilnr.: 3-794619-2 02P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR LF	 TE Teilnr.: 2008570-2 2 POS MICRO MNL, SIDE LATCH, B
 TE Teilnr.: 3-794622-2 02P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT LF	 TE Teilnr.: 3-794681-2 02P MICRO MNL ASSY,VRT,THRU,LF	 TE Teilnr.: 3-794632-2 02P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR,LF	 TE Teilnr.: 3-794679-2 02P MICRO MNL ASSY,R/A,THRU,LF
 TE Teilnr.: 794615-2 PANEL MT DBL ROW HSG 2 POS	 TE Teilnr.: 3-794623-2 02P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT,LF	 TE Teilnr.: 3-794631-2 02P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR LF	 TE Teilnr.: 3-794633-2 02P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF

Auch serienmäßig | **Micro MATE-N-LOK**

 Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge (1)	 Kontakte für Leistungssteckverbinder (27)	 Rechteckige Leistungssteckverbinder (466)
---	---	---

Kunden kauften auch diese Produkte

 TE Teilnr.:TAA756A5501-001 M12A5-MS-FR-PUR-0.5M	 TE Teilnr.:1-794610-1 MICRO MNL RPT CNT,LS PC 15AU L	 TE Teilnr.:794617-8 8POS,MICRO MNL,RCPT HSG	 TE Teilnr.:2151034-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-176O
---	--	---	--



TE Teilnr.:2150008-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F



TE Teilnr.:2151030-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F110F



TE Teilnr.:794615-2
PANEL MT DBL ROW HSG 2 POS



TE Teilnr.:1-770996-2
12P SL 156 HSG W/TABS W/O LR



TE Teilnr.:2359615-2
LUMAWISE ENDURANCE N+ Lt Gray Short Dome



TE Teilnr.:2388502-2
CHARGE INLET, COMBO 2, LED, 90 DEGREE

Dokumente

Produktzeichnungen

2POS,MICRO MNL,RCPT HSG

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_794617-2_J1.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_794617-2_J1.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_794617-2_J1.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

Englisch

MICRO MATE-N-LOK CONNECTOR SYSTEM

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch



Umweltverträglichkeit von Produkten

Product Compliance Document

Englisch

Product Compliance Document

Englisch

Freigabe Agentur

VDE-Zertifikat

Englisch