


Gedore GEDORE PRIME 450 FH Drehmomentschrauber 1/4" 0,5-4,5 Nm

GEDORE

Artikelnummer: 247255



Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Bitaufnahme	Zielgruppen	Industrie Maschinenbau Werkstatt Service
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Gesamtlänge [mm]	138 mm
Auslösemechanik	Rutschkupplung	Entsorgungshinweise auf der Batt	nein
Präzision +/-	+/- 10 %	Inhalt (Anzahl Stück)	1

1000 V isoliert	nein	Entsorgungshinweise auf Werkzeug	nein
VDE zertifiziert	nein	Entsorgungshinweise in Bedienung	nein
Drehmoment (max.) [N·m]	4,5 N·m	Quergriff vorhanden	nein
Drehmomentbereich (min./max.) [c	-	Antriebsaufnahme, Sechskant- [me	6,3 mm
Gesamthöhe [mm]	36,1 mm	Einsatzbereich	Montage Wartung und Instandhaltung
Netto-Gewicht [kg]	0,198 kg	REACH Registrierung vorhanden	ja
Anzugsrichtung	rechts	Drehmoment (min.) [N·m]	0,5 N·m
EPA-/ESD-Ausführung	nein	Festeinstellung	ja
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zö	1/4 Zoll	Drehmomentbereich (min./max.) [N	0,5-4,5 N·m
Prüfzertifikat	auf Anfrage		