



D 25831 K SDS-max Meißelhammer

- Extrem hohe Schlagkraft durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimal abgestimmten Hammermechanismus
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Innovativer Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse
- Ergonomisches und kompaktes Design

Serienmäßiger Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Transportkoffer

Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.430-2.840 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	2-12 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,3 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	6,0 kg