

**Artikelnummer:** 96355

**Kurzbeschreibung:** Halbautomatische Stretchmaschine

**Langbeschreibung:** Halbautomatische Stretchmaschine: Eine hochmoderne Maschine, die sehr solide ist und sich durch eine lange Lebensdauer auszeichnet. Sie dient dem Verpacken von Palettenladungen per handelsüblicher Dehn- und (vorgedrehten) Wickelfolien. Der Drehteller dreht mit Sanftablauf und Sanftstopp, die sogenannten Kopf- und Fußwicklungen sind einstellbar. Neben dem Automatikbetrieb lässt sich die Maschine auch manuell über die Bedientastatur steuern. Der Folienschlitten ist jeweils mit einem Sicherheitsgurt gegen Absturz gesichert. Wartung und Wartungsverträge auf Anfrage.



4 Stretchzyklen: nur Aufwärtswicklung, Kreuzwicklung auf- und abwärts Drehtellergeschwindigkeit: variabel (6-13 U/Min) einfache Bedienung über Bedientableau Anzahl der Kopf- und Fußwicklungen getrennt über Bedientableau einstellbar Mechanische Folienbremse über federgebremste Umlenkrolle Erfassung der Palettenhöhe mittels Fotozelle Leistung: bis zu 25 Paletten pro Stunde Elektrik 3 x 400 V 50 Hz Anschlusswert: 0,64 Kw Steuerspannung 24 V DC Drehteller: 1500 mm Drehtellerhöhe: 75 mm max. Palettengewicht: 2000 kg max. Palettengröße: 1200 x 1000 x 2100 mm max. Palettenhöhe: 2100 mm Platzbedarf (Stellfläche): ohne Auffahrrampe ca. 3,1 x 1,6 m Platzbedarf (Höhe) ca 2,7 m Folienabmessungen: max. B 500 mm, max. Außen = 300 mm, Dicke = 8 - 35 my optionales Zubehör: Mast für max. Palettenhöhe 2400 mm !Achtung!: für dunkelfarbige Produkte ist eine Spezialfotozelle notwendig!

**EAN/GTIN:** 4030198139998