

Broszura informacyjna

90 59 280

Zapassowe ostrze do 90 55 280



- Do cięcia blachy stalowej, miedzianej i aluminiowej o grubości do 1,2 mm, tworzywa sztucznego o grubości do 2,0 mm
- Nie deformuje obrabianego materiału
- Pozostawia czyste krawędzie, bez potrzeby dodatkowej obróbki
- Z łamaczem wiórów
- Łatwe w obsłudze
- Szerokość cięcia: 2,7 mm
- Korpus narzędzia: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo
- Noże: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo, wymienne

Ogólna

| | |
|---------|------------------|
| Nr art. | 90 59 280 |
| EAN | 4003773027355 |
| Waga | 16 g |
| Wymiary | 17 x 3 mm |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych