

Artikelnummer/Itemnumber: 4072F

Edelstahlpfosten Ø 76 mm Überflur
ca. 900 mm, herausnehmbar,
selbsteinrastende Verriegelung mit
feuerverzinkter Bodenhülse Typ
476.40 ca. 400 mm Unterflur, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223,
ohne Öse

Stainless steel post Ø 76 mm above
ground approx. 900 mm Ø 76 mm
Ground, removable, self-engaging
lock with hot-dip galvanized ground
socket part-no. 476.40 approx. 400
mm below ground, with triangular
locking mechanism acc. with DIN
3223, without eyelet




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm
see Abb.1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of Ground
see Abb.2



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure