

i.Beat cody



FEATURES

Wiedergabefunktionen

- Abspielbare Dateiformate: MP3, WMA, WAV, AVI
- Für gekaufte Musik aus dem Internet: WMA-DRM9-fähig
- Movie-Player zum Abspielen von Videos im AVI-Format
- Integriertes Stereo-FM-Radio
- Ordner-Navigation

Hardware

- Scharfes 3.5" TFT-Display mit 262 000 Farben
- Durch SD/MMC-Speicherkarten erweiterbar
- Integrierter Lautsprecher
- Integrierter Li-Ionen Hochleistungsakku (Laden über USB)
- Maximale Laufzeit von ca. 8 Stunden
- Integriertes Diktiergerät zum Aufsprechen von Notizen

Aufnahme

- Direktaufnahme vom Radio (als WAV)
- Sprachaufnahme vom integrierten Diktiergerät (als WAV)

Benutzeroberfläche

- ID3-Tag-Anzeige
- Dateinamen-Anzeige
- Sprache der Bedienerführung wählbar

LIEFERUMFANG

i.Beat cody, Software- / Treiber-CD, USB 2.0-Kabel (Mini-USB (male) / USB-A (male)), 2 Sennheiser Ohrhörer, Magix MP3 Maker SE, Transportetui, Bedienungsanleitung

Zusatzfunktionen

- 8 Equalizer-Einstellungen und 7 Repeat-Funktionen
- 20 Radio-Stationsspeicherplätze mit automatischem Sendersuchlauf
- Bildbetrachter zur Darstellung von Fotos im JPEG-Format, BMP-Format
- Diashow-Funktion
- Benutzerdefinierter Equalizer für den individuellen Sound
- Shuffle-Funktion
- Löschen von Dateien direkt auf dem Player möglich
- Textbetrachter zur Anzeige von Text-Dateien (TXT-Format)
- Automatisches Abschalten dank Sleep-Timer-Funktion möglich

Anschlüsse

- 2 Kopfhöreranschlüsse
- Hi-Speed USB 2.0-Anschluss (abwärtskompatibel zu USB 1.1)

Kommunikation mit dem PC

- Schneller Datentransfer
- Geeignet für Windows® 2000, XP, Vista, Mac® OS X, Linux® ab Kernel 2.4.x, Linux® ab Kernel 2.6.x
- Mobiler Datenspeicher ("USB-Stick-Funktion")
- Firmwareupdate möglich

Software

- MAGIX MP3 Maker SE (Software für Musikverwaltung, Podcasts, Web-Radio u.v.m.)
- AVI-Konverter für verschiedene Videoformate

TECHNISCHE DATEN

HARDWARE

Speicherkapazität	2 GB, 4 GB
Display	262 000-farb-TFT, 3.5 Zoll, 70 mm x 53 mm, 320 x 240 Pixel
Kartenleser	SD (max. 2 GB), MMC
Schnittstelle	Hi-Speed USB 2.0, Mini-USB, 2 Kopfhörerausgänge (3.5 mm Klinke)
Farbe	schwarz
Abmessungen (B x H x T)	104 mm x 74 mm x 13 mm
Gewicht	ca. 105 g (inklusive Akku)

AUFNAHME UND WIEDERGABE

Abspielbare Dateiformate	AVI (320 x 240 Pixel), MP3 (CBR/VBR, 32 - 320 kBit/s), WAV (8 - 32 kHz), WMA (32 - 320 kBit/s)
DRM (Digitales Rechte-Management)	WMA-DRM9
Equalizer	3D-Stereo, Bass, benutzerdefiniert, Jazz, Klassik, Normal, Pop, Rock
Dateiinformation	Dateiname, ID3-Tag
Wiedergabemodi	Normal, Titel wiederholen, Alle Titel wiederholen, Shuffle wiederholen
Resumefunktion	trackgenau
Aufnahmequellen	integriertes Mikrofon, integriertes Stereo-FM-Radio
Aufnahmequalität	Diktiergerät: WAV (8 - 16 kHz), FM-Radio: WAV (16 - 32 kHz)

FM-RADIO

Radio / Speicherplätze	Ja / 20
Frequenzbereich des Radios	87.5 - 108 MHz in Schritten zu 0.1 MHz

STROMVERSORGUNG

Stromversorgung	Li-Ionen-Akku, USB Anschluss / USB Charger
Maximale Laufzeit	8 Stunden
Akku laden über	USB-Anschluss, USB-Ladegerät, ca. 4 Stunden Ladezeit

KOMMUNIKATION MIT DEM PC

Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft® Windows 2000, Microsoft® Windows XP, Microsoft® Windows Vista, Mac® OS X ab 10.3.x, Linux® ab Kernel 2.6.x
Software	MAGIX MP3 Maker SE, AVI-Konverter für verschiedene Videoformate

BESONDERHEITEN

Lautsprecher	integriert
Dateiverwaltung	Ordner-Navigation
Ausgangsleistung, Impedanz	5 mW (L) + 5 mW (R)
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Rauschabstand	> 85 dB
Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Holländisch, Ungarisch, Griechisch, Ukrainisch



Compatible
with Windows®
2000 | XP | Vista™

Compatible
with Mac®
from OS X 10.3

Compatible
with Linux®

Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Mac OS is a registered trademark of Apple Inc. in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds in the United States and/or other countries.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.