

Zimmerei-Handkreissäge MKS 130 Ec



Bestellnummer: 925401

EAN: 4032689154763

- ▶ Mit CUprex, dem Hochleistungsmotor
- ▶ Mit neuem 60°-Schwenksystem für mehr Schnitttiefe
- ▶ Einzigartige, präzise Höheneinstellung
- ▶ Nur ein Rißzeiger



Technische Daten

Schnitttiefe	50 - 130 mm
Schnitttiefe bei 45°	37 - 94 mm
Schnitttiefe bei 60°	25 - 65 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennaufnahme	2500 W
Gewicht	14 kg
Nennleerlaufdrehzahl	1000 - 2000 1/min
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Schnittgeschwindigkeit	15,4 - 31,5 m/s

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092571
- 1 Parallelanschlag; Best.-Nr. 203853
- 1 Sechskant-Schraubendreher 6 mm; Best.-Nr. 093081
- 1 Anschlussleitung 10 m, Best.-Nr. 087378

Anwendungsbeispiele



Für präzise Schnitte kann die MKS 130 Ec auf den Führungsschienen-System F eingesetzt werden.



In Kombination mit dem Absauggerät S 50 M und der Führungsschiene sorgt die MKS 130 Ec überall für einen sauberen und genauen Schnitt, auch in problematischen Dämmmaterialien.



Der Parallelanschlag und die satten Leistungsreserven des Hochleistungsmotors CUprex sorgen für eine präzise Führung und einen sicheren Schnitt.



Ideal für Schifterschnitte: die MKS 130 Ec kann bis 60° geneigt werden. Die maximale Schnitttiefe beträgt dann immer noch enorme 65 mm.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 60°
- ▶ Allgemeine Abbundarbeiten, Kervenschnitte
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff, Sandwichplatten

Vorteil Nutzen

- ▶ Die Schnitttiefe lässt sich exakt und leicht einstellen - dank Drehrad mit leicht ablesbarer Skala.
- ▶ Ergonomisch optimal platzierte Handgriffe - für maximalen Bedienkomfort und effizientes Arbeiten in allen Situationen.
- ▶ Mit stufenloser Drehzahleinstellung - für individuelle Anforderungen und Einsatzzwecke.

Beschreibung

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Für optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissäge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Die Bauweise der MKS 130 Ec besticht durch extrem robuste und hochwertige Materialien, wie z.B. das leichte Magnesium-Druckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile. Die geschlossene Konstruktion bietet wenig Angriffsfläche für Staub oder Späne.

Die MKS 130 Ec fühlt sich in allen Anwendungen einer klassischen oder modernen Zimmerei zuhause: Quer- und Längsschnitte in Holz oder Dämmmaterialien lassen sich dank des richtigen Zubehörs mühelos meistern.

Gehen Sie auf "Nummer Sicher": mit vielen nützlichen Details wie der Motorbremse oder der selbstschließenden Schutzhaube. Zudem besitzt der Ein- / Ausschalter eine zentral positionierte Einschaltsperrle.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsschiene
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Sägeblatt-HM
330 x 2,6 x 30 mm, Z 54, WZ/FA, für Sandwichplatten mit Metalleinlage oder Metaldeckschichten



Führungsschienentasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschienentaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ + Führungsschienentasche



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Aerofix Saug-Spann-System F-AF 1
mit Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch



Führungsschiene
Länge 3 m (einteilig)



Führungsschienen-Verlängerung
Länge 1,5 m



Adapterpaar
für Parallelanschlag



Sägeblatt-HM
330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz



Sägeblatt-HM
330 x 2,2/3,6 x 30 mm, Z 40, WZ, für Feinschnitte in Holz



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Führungsschienentaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM + Führungsschienentasche



Endkappe F-EK
2 Stück



Spanreisschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang