

**KERN**

## appareil de mesure d'épaisseur de matériaux

SAUTER TN 80-0.1US

boîtier en plastique, lisibilité 100 µm,  
diamètre de tête de mesure 6 mm

Numéro d'article: 235998



**KERN**








KERN appareil de mesure d'épaisseur de matériaux SAUTER TN 80-0.1US

- boîtier en plastique
- lisibilité 100 µm
- avec les fonctions mode scanner
- tête de mesure externe
- pile 2x1,5V AA
- hauteur x largeur x profondeur 32 x 150 x 150 mm
- diamètre de tête de mesure 6 mm

### Détails techniques

type de balance	appareil de mesure	équipement balance	tête de mesure externe
type d'appareil de mesure	appareil de mesure d'épaisseur de matériaux	hauteur	32 mm
matériau	plastique	largeur	150 mm
lisibilité	100 µm	profondeur	150 mm
fréquence	7	diamètre	6 mm
balance fonctions	mode scanner	Poids	1,33 kg
alimentation	pile 2x1,5V AA		

## Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu