



² d ₁	³ Länge l ±0,5			d ₂	d ₃	h	r	t min.
12	125	160	200	M 5	12,8	51	14	12
16	160	200	250	M 6	16,8	59	18	12
20	200	250	300	M 8	20,8	85	22	15

Ausführung

- Edelstahl 1.4404 **A4**
 - mattiert (Ra < 0,8 µm) **MT**
 - poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**
- Dichtring **H**
 - H-NBR **E**
 - temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
 - EPDM
 - temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
 - blau
 - Härte 85 ±5 Shore A
 - FDA-konform
- *Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106*
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166*
- **RoHS**

Zubehör

- Dichtringe GN 7600 → Seite QVX

Auf Anfrage

- mit FKM-Dichtring (Fluor-Kautschuk) **F**

Hinweis

Bügelgriffe GN 429 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführung mit Oberfläche PL ist zusätzlich mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform.

Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine tottraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.

siehe auch...

- *Produktfamilie Hygienic Design → Seite 16*

Bestellbeispiel

¹	Werkstoff
²	d ₁
³	Länge l
⁴	Oberfläche
⁵	Werkstoff (Dichtring)

GN 429-A4-12-160-MT-H