

**C+P**

**armoire superposable pour  
Armoire vestiaire**  
Classic Plus

*Clanic+*



2 compartiments, largeur  
compartiment 300 mm, hauteur x  
largeur x profondeur 500 x 600 x 500  
mm, porte à battants, butée de  
porte double face, angle  
d'ouverture de porte 110 °,  
verrouillable avec Serrure porte-  
cadenas de sécurité pour cadenas,  
corps en acier avec thermolaquage  
RAL7035 gris clair, face avant en  
acier avec thermolaquage en RDS  
110 80 60 vert Guignet



**Numéro d'article: 267232**





armoire superposable pour Armoire vestiaire

- 2 compartiments
- largeur compartiment 300 mm
- hauteur x largeur x profondeur 500 x 600 x 500 mm
- porte à battants
- butée de porte double face, angle d'ouverture de porte 110 °
- verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair
- face avant en acier avec thermolaquage en RDS 110 80 60 vert Guignet

## Détails techniques

type d'armoire	armoire superposable	verrouillable	oui
pour type d'armoire	Armoire vestiaire	système de fermeture	Serrure à penne rotatif
compartiments	2 pièce	Matériau corps	acier
hauteur	500 mm	surface de corps	thermolaqué
largeur	600 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur intérieure	471 mm	matériau de face avant	acier
profondeur	500 mm	surface de face avant	thermolaqué
profondeur intérieure	477 mm	couleur de la face avant	RDS 110 80 60 vert Guignet
largeur de compartiment	300 mm	cloison de séparation médiane	oui
type de porte	porte à battants	installation	paroi
Butée de porte	double face	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
angle d'ouverture de porte	110 °	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs	Poids	89,256895418 kg
dimensions intérieures de la por	433 mm		

## Accessoires

272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable