


0832HD/SB



Dauerlötspitze mit ERSADUR-Beschichtung für die Lötstationen ANALOG 60 (0ANA60), ANALOG 60 A (0ANA60A), ANALOG 80 (0ANA80), ANALOG 80 A (0ANA80A), DIGITAL 80 A (0DIG80A), DIGITAL 2000 A Version mit dem LötKolben Power tool (0DIG20A84), Multi-Pro (0930CD), Multi-Sprint (0960ED), Multi-TC (0760CD), RDS 80 (0RDS80), MICRO-CON 60 iA (0MIC60IA) mit dem LötKolben Power tool (0840CDJ), TWIN 80 A (0TW80A) mit dem LötKolben Ergo tool (0680CDJ) und den nicht mehr lieferbaren MS 6000 (0MS6000) und MS 8000 (0MS8000), ELS 8000 (0ELS80000C, 0ELS8000MC, 0ELS8000DC) sowie MS 8000 D (0MS8000D). Technische Daten Lötspitzenausführung: gebogen
Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze Lötspitzenform: hohlkehle
Lötspitzendurchmesser in mm: 2,5 Innendurchmesser in mm (Schaft): 6,6 Aussendurchmesser in mm (Schaft): 8,5 Verpackungseinheit mit 1 Lötspitze in einer SB-Verpackung

Beschichtung	Dauerlötspitze
Lötspitzenform	sonstige
Durchmesser/Breite (mm)	2,50
Innendurchmesser Schaft in mm	6,6
Aussendurchmesser Schaft in mm	8,5
Gesamtlänge in mm	40,00
Gewicht in KG	0,008