









## Heißluftdüsen



- Die ND und NQ Düsen verfügen über eine integrierte Vorheizplatte zum Vorheizen der Bauteile mittels Kontaktwärme. Um die Platte herum befinden sich Luftaustrittsschlitze für die Heißluft von ca. 1 mm Breite.

### Heißluftdüsen für HAP 3000 (WHA 3000P / V), HAP 2 (WHA 2000) und HAP 3 (WHA 700, WHA 300)

Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung	Durchmesser	
T005 87 368 81	<b>NR04</b>	Runddüse, ohne Vakuum	Ø 2,5 mm	
T005 87 368 67	<b>NR05</b>	Runddüse, ohne Vakuum	Ø 4,0 mm	
T005 87 368 70	<b>NR10</b>	Runddüse, ohne Vakuum	Ø 7,0 mm	
T005 87 507 70	<b>NRV07</b>	Heißluftdüse mit Vakuum für kleine Bauteile	Ø 7,0 mm	
T005 87 507 72	<b>NRV10</b>	Heißluftdüse mit Vakuum für kleine Bauteile	Ø 10,0 mm	
T005 87 507 74	<b>NRV12</b>	Heißluftdüse mit Vakuum für kleine Bauteile	Ø 12 mm	
T005 87 368 82	<b>NR02</b>	Runddüse gebogen, ohne Vakuum	Ø 1,7 mm x 45°	
T005 87 507 65	<b>NR06</b>	Runddüse gebogen, ohne Vakuum	Ø 6,0 mm x 45°	
T005 87 368 83	<b>DR05</b>	Dualdüse rund, ohne Vakuum	2 x Ø 2,5 mm	