



Technische Daten

Zulassungen:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Schutztürwächter;Not-Aus-Überwachung unverzög.;Grenztaster
Betriebsarten:	einkanalig;zweikanalig;Querschlusserkennung;manueller Start mit Überw
Produktnorm:	EN 60947-5-1
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	AC/DC
Klemmenart:	fest
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	2
Stop-Kategorie:	0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	4.0 A
Max. Strom bei AC15:	5.0 A
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	87.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	205 g
Nettogewicht:	195 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C