

élevateur à fûts

Secu Ex

force 300 kg, avec pince à fûts, châssis roulant format étroit, largeur intérieure 253 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 125 mm, hauteur de levage 120 - 905 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge



Numéro d'article: 235767



élevateur à fûts

- force 300 kg
- pour fûts à moulures
- avec pince à fûts
- châssis roulant format étroit, largeur intérieure 253 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 125 mm
- hauteur de levage 120 - 905 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge
- hauteur x longueur x largeur 1635 x 1233 x 1216 mm
- poids 142 kg
- classe de protection : EX II 2G IIB T4
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de levage chariot de levage

équipement appareil de pince à fûts

		levage
type de chariot de levage	élevateur à fûts	hauteur 1635 mm
charge	300 kg	largeur 1216 mm
capacité de fûts en plastique (m)	1 fût de 200 litres	ouverture (ga) 253 mm
hauteur de levage	120-905 mm	longueur 1233 mm
Levée par coup de pédale	24 mm	matériau acier
commande de levage	manuellement par pédale	surface finition peinture époxy
exécution châssis roulant	format étroit	couleur rouge
type de fût	fûts à moulures	garantie 5 années
matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane	classe de protection Ex EX II 2G IIB T4
diamètre des roulettes pivotante	125 mm	Poids 142 kg
Diamètre de galets de fourche	85 mm	