

VEBA Tischplatte Essentials

Breite x Tiefe 700 x 700 mm, Für Terrassentisch, Platte aus HPL in Dekor Riverwashed Wood, Form quadratisch



Artikelnummer: 273285

Tischplatte

- Breite x Tiefe 700 x 700 mm
- Für Terrassentisch
- Platte aus HPL in Dekor Riverwashed Wood
- Stärke 12 mm
- Form quadratisch

Technische Details












Möbeltyp	Tisch	Stärke Platte	12 mm
Tischtyp	Zubehör	Plattenform	quadratisch
für Tischtyp	Terrassentisch	Material Platte	HPL
Breite	700 mm	Farbe Platte	Riverwashed Wood
Tiefe	700 mm	Gewicht	8 kg

Zubehör

273292



Gestell, Höhe x Breite x Tiefe 720 x 600 x 600 mm, Für Terrassentisch, Aus Stahl in schwarz, Ausführung: Nach oben zusammenlaufend

273293		Gestell, Höhe x Breite x Tiefe 720 x 600 x 600 mm, Für Terrassentisch, Aus Stahl in weiß, Ausführung: Nach oben zusammenlaufend
273294		Gestell, Höhe x Breite x Tiefe 720 x 600 x 600 mm, Für Terrassentisch, Aus Stahl in sandfarben, Ausführung: Nach oben zusammenlaufend
273296		Gestell, Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 600 x 600 mm, Für Terrassentisch, Aus Stahl in schwarz, Ausführung: Nach oben zusammenlaufend
273297		Gestell, Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 600 x 600 mm, Für Terrassentisch, Aus Stahl in weiß, Ausführung: Nach oben zusammenlaufend
273298		Gestell, Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 600 x 600 mm, Für Terrassentisch, Aus Stahl in sandfarben, Ausführung: Nach oben zusammenlaufend
273299		Gestell, Höhe x Breite x Tiefe 720 x 450 x 450 mm, Aus Stahl in schwarz
273300		Gestell, Höhe x Breite x Tiefe 720 x 450 x 450 mm, Aus Stahl in weiß
273301		Gestell, Höhe x Breite x Tiefe 720 x 450 x 450 mm, Aus Stahl in sandfarben
273302		Gestell, Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 450 x 450 mm, Aus Stahl in schwarz
273303		Gestell, Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 450 x 450 mm, Aus Stahl in weiß
273304		Gestell, Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 450 x 450 mm, Aus Stahl in sandfarben