

C+P

## Werkstattsschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 800 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 142342



## C+P Flügeltürschrank

### mit Sichtfenstern

Werkstattsschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 800 mm
- Stahlkonstruktion
- Stahlblechkonstruktion
- Doppel-Flügeltür
- Türen mit außenliegenden Drehbolzen
- Türöffnungswinkel 180 °
- Sichtfenster aus Acrylglas
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- mit Muldengriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Schranktyp	Werkstattsschrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	1200 mm	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Tiefe	800 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Türöffnungswinkel	180 °
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Griff	Muldengriff
Traglast Fachboden	70 kg	abschließbar	ja
elektrisch leitend	nein	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Nutzungshinweis Fachlast	Die angegebenen Fachbodentraglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	121,54 kg
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert		