

## Gelenkteller

22590.0220



### Produktbeschreibung

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

### Werkstoff

#### Kugelelement

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Teller


- Rostfreier Stahl 1.4305

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Bei der Ausführung  $d_1 = M10$  und  $M12$  ist die Kontermutter gemäß DIN 934.


### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

Abmessungen					SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.	🌡️ max.	📦 [g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t	[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
[mm]									
Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl									
M20	60	42	8	17	30	44	250	452	22590.0220

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 14.06.2023.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Nickel kann bei Exposition zu Krebs führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.