

Han 300A module short, female



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 001 3105
Beschreibung	Han 300A module short, female
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140013105

Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular®
Modultyp	Han® 300 A Modul, für Stromschienenanschluss
Modulgröße	Doppelmodul

Ausführung

Anschlussart	Schraubanschluss
Geschlecht	Buchse
Kontaktanzahl	1
Hinweise	Kontakte separat bestellen.

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	300 A
Bemessungsspannung	1.000 V
Bemessungsspannung	1.000 V AC 1.300 V DC
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	EN 50124-1 IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	19 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140184480
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)