

Artikelnummer: 150316

Kurzbeschreibung: Universaltrichter, a'Ëœ 164 mm, Polyethylen (HDPE), lebensmittelecht, mit Öse und Entlüftungsrippen

Langbeschreibung: Universaltrichter, diverse Größen: Umfüllen von flüssigen Rohstoffen leicht gemacht a'Ëœ mit diesem Universaltrichter in verschiedenen Größen und Ausführungen. Er ermöglicht es Ihnen, verschiedene flüssige Rohstoffe spielend einfach und sicher umzufüllen. Der aus Polyethylen gefertigte Universaltrichter ist lebensmittelbeständig und hält auch Säuren, Laugen, Kraftstoffen und Ölen stand. So eignet er sich für unterschiedliche Einsatzzwecke bspw. in der Lebensmittelindustrie oder in

Werkstätten. Wichtige Details: Universaltrichter für vielseitige Einsatzbereiche Beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc. Temperaturbeständig: -20-GradC bis +70-GradC Frei von Bisphenol A (BPA), lebensmittelecht Aus Polyethylen (HDPE) In verschiedenen Größen und Ausführungen a'Ëœ 80 mm, a'Ëœ 100 mm, a'Ëœ 140 mm und a'Ëœ 164 mm: Mit einer Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende ausgestattet Ab a'Ëœ 208 mm: Mit Überlauftrand (Spritzschutz) Inkl. besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar) a'Ëœ der Siebeinlage: 50 mm zu Trichter a'Ëœ 208 mm a'Ëœ der Siebeinlage: 80 mm zu Trichter a'Ëœ 260 mm a'Ëœ der Siebeinlage: 80 mm zu Trichter a'Ëœ 350 mm a'Ëœ 260 mm, a'Ëœ 350 mm: Zusätzlich mit Griff

EAN/GTIN: 4007228701326

