

ABS2200FLEX_400V

Absauganlage für Säge

- solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
- widerstandsfähiges Windflügelrad
- konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung
- gute Saugleistung (Filterdimension: $\varnothing 500 \times 650 \text{mm}$)
- integrierte Fahrerinrichtung für einfaches Rangieren
- kompakte Bauweise (H=750mm), ideal auch zur Integration unterhalb von Holzbearbeitungsmaschinen z.B.: Verbreiterungstisch Sägen

Lieferumfang: Fahrwerk, Filter- und Spänesack



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ABS2200FLEX_400V

Absauganlage für Säge



Technische Details

Motorleistung S1 in W	2200
Drehzahl in min-1	2850
Aufstellmaß in mm	1540x550x750
Spänesackdurchmesser in mm	500
Windflügelraddurchmesser in mm	305
Spänesackvolumen in L	160
Schall-Druckpegel in dB(A)	86,7
Nettogewicht in kg	50
Verpackungslänge in mm	1.160
EAN Code	9120058377587

Spannung	400V / 3 / 50Hz
Absauganschluss in mm	1x100
Absaugleistung in m³/h	2200
Spänesacklänge in mm	800
Unterdruck in Pa	2200
Schall-Leistungspegel in dB(A)	96
Bruttogewicht in kg	54
Verpackungsbreite in mm	605
Verpackungshöhe in mm	475

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**