

Information produit

48 21 J21


Pince de précision pour circlips

Pour circlips intérieurs d'alésage

DIN 5256 D

- Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour
- Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité
- Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
- Poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant
- Pointes coudées
- Pointes rapportées: fil d'acier à ressorts, serti
- Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile



 90°



Informations générales

Réf.	48 21 J21
EAN	4003773048640
Pince	grise atramentisée
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Poids	175 g
Dimensions	165 x 48 x 22 mm
Norme	DIN 5256 D
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacité pour diamètre d'alésage	Ø 19 – 60 mm
Pointes (diamètre)	Ø 1,8 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pointes rapportées robustes en acier à ressort hautement comprimé