


# Spezifikation

48195 | LED Glas Röhre 9W 950 lm NW 0,6 m



## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	9
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	220 - 240
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h]	9
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	0,7

## Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 360° [lm]	950
Halbwertswinkel [°]	300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Neutralweiß
R9 Wert	9
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x = 0,3763 y = 0,3769
Lichtstromerhalt	0,95
Lebensdauerfaktor	0,90
Flimmer-Messgröße (PstLM)	0,303
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,013

## Produkteigenschaften

Länge [mm]	600
Durchmesser Ø [mm]	28
Lebensdauer (L70B50) [h]	25.000
Garantie [a]	3
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Nein
EAN	4260293196477
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Energieeffizienzklasse (A++ - E)	A+
Sockel	G13
Lichtquellentyp	NDLS MLS
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom