

Kunststoffpaletten Extra-Duty

■ äußerst stabil und widerstandsfähig

- aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- lange Lebensdauer
- einfach zu reinigen
- beständig gegen Öle und die meisten Säuren und Laugen
- nur für statische Anwendungen belastbar



Kunststoffpalette Extra-Duty Typ PE 812, Bestell-Nr. 193-489-J9

Ausführung	Extra-Duty		
Typ	PE 812	PE 1012	PE 1212
Ausstattung	9 Füße	9 Füße	9 Füße
Maße außen B x T x H [mm]	1200 x 800 x 150	1200 x 1000 x 150	1200 x 1200 x 150
Traglast statisch [kg]	2000	2000	2000
Gewicht [kg]	20	23	30
Bestellnummer	193-489-J9	189-650-J9	193-491-J9

Kunststoffpaletten Medium-/ Heavy-Duty

■ stabile Paletten für den universellen Einsatz bei fast allen Transportaufgaben

- stabile Paletten für den universellen Einsatz bei fast allen Transportaufgaben
- hergestellt aus recycelten Kunststoffen
- beständig gegen Tiefkühltemperaturen und Dampfreinigung
- resistent gegen Säuren, Fette, Lösungsmittel und Geruchsstoffe
- beständig gegen Feuchtigkeit, Insekten, Pilze und Bakterien
- Einsatzbereiche: Chemie, Pharmazie, Nahrungsmittel-, Automobil- und Elektronikindustrie



Europalette Heavy-Duty Typ 831-K, geeignet für die Hochregallagerung, Bestell-Nr. 180-857-J9



Europalette Heavy-Duty Typ 1020, für schwere Güter einsetzbar, Bestell-Nr. 169-994-J9

Ausführung	Medium-Duty	Heavy-Duty		
Typ	852	831-K	1020	1020-I
Ausstattung	9 Füße, nestbar	3 Kufen, stahlverstärkt	9 Füße, nestbar	9 Füße, nestbar
Maße außen B x T x H [mm]	1200 x 800 x 145	1200 x 800 x 150	1200 x 800 x 145	1200 x 1000 x 145
Traglast statisch [kg]	2000	5000	5000	5000
Traglast dynamisch [kg]	600	1500	1200	1200
Gewicht [kg]	5	18	19	22
Bestellnummer	169-993-J9	180-857-J9	169-994-J9	169-992-J9

Hygienepalette Euro-H1

- kosteneffizient durch lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- ideal für den Transport im Lebensmittelbereich

- vom Europäischen Handelsinstitut EHI für die Lebensmittelindustrie empfohlen, die Hygienepalette erfüllt sämtliche EHI-Auflagen
- die Hygienepaletten sind reinigungsfreundlich gestaltet, wasserdichte Konstruktion
- mit Mittel- und Außenarretierung (7 mm)
- 4-seitig unterfahrbar
- formstabil von - 40 bis + 75° C
- Material: hochwertiges Polyethylen PE-HD, grau



Typ	EURO-H1
Maße außen B x T x H [mm]	1200 x 800 x 160
Traglast statisch [kg]	5000
Traglast dynamisch [kg]	1250
Traglast im Hochregal [kg]	1000
Bestellnummer	137-025-J9

Flachpalette aus Stahl

- maximale Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Traglast
- ideal für viele Transportzwecke, z. B. in der Schwer- und Papierindustrie
- robuste Schweißkonstruktion mit 2 Profilkufen, 100 mm breit
- 4-seitig unterfahrbar



- Stellfläche in dauerhaft verformter Trapezsickenausführung
- rollbahnfähig und für Hochregallager geeignet
- wahlweise grau lackiert (RAL 7005) oder verzinkt lieferbar

Typ	FP 10	FP 12
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 800 x 125	1200 x 800 x 125
Traglast statisch [kg]	2000	2000
Traglast im Hochregal [kg]	1000	1000
Bestellnummer lackiert	137-859-J9	137-864-J9
Bestellnummer verzinkt	137-861-J9	137-865-J9