


Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung

Bezeichnung	M12-S Flanschstecker, Polzahl: 3+PE, ungeschirmt, schraubklemm, IP68, UL, VDE, M20x1.5, für die Spannungsversorgung (Power)
Produktgruppe	M12-S Serie 814
Bestellnummer	99 0693 500 04


Abbildung




Deratingkurve



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	99 0693 500 04
Steckverbinder-Bauform	Flanschstecker
Ausführung	Steckverbinder Stift gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	schraubklemm
Schutzart	IP68
Anschlussquerschnitt	max. 1,50 mm ² / AWG 16

Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung

Bezeichnung	M12-S Flanschstecker, Polzahl: 3+PE, ungeschirmt, schraubklemm, IP68, UL, VDE, M20x1.5, für die Spannungsversorgung (Power)
Produktgruppe	M12-S Serie 814
Bestellnummer	99 0693 500 04

Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	18.50
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	630 V
Bemessungs-Stoßspannung	6000 V
Bemessungsstrom (40°C)	12,0 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PA
Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	dbd04cae-c3a2-4753-a98e-e722a3a82e98

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL, VDE
-------------	---------


Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung

Bezeichnung	M12-S Flanschstecker, Polzahl: 3+PE, ungeschirmt, schraubklemm, IP68, UL, VDE, M20x1.5, für die Spannungsversorgung (Power)
Produktgruppe	M12-S Serie 814
Bestellnummer	99 0693 500 04

Montageanleitung




Automatisierungstechnik - Spannungs- und Leistungsversorgung


Bezeichnung	M12-S Flanschstecker, Polzahl: 3+PE, ungeschirmt, schraubklemm, IP68, UL, VDE, M20x1.5, für die Spannungsversorgung (Power)
Produktgruppe	M12-S Serie 814
Bestellnummer	99 0693 500 04

Montageanleitung / Montageausschnitt

Mit Fläche als Verdrehschutz



Mit Durchgangsbohrung



Gewinde	Maße			Anzugsdrehmoment	
	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Metall	Kunststoff
M16 x 1,5	17,0	16,1	13,5	1,25 Nm	1,25 Nm
M20 x 1,5	21,6	20,1	–	2 Nm	1,25 Nm

Gehäusewandstärke Y (mm)		
Ausführung	min (mm)	max (mm)
Rückwandmontage	2	3,5
Von vorne verschraubbar	2	4,5
Schraubklemmanschluss	2	3,5

Einbaurichtung: O-Ring sitzt an Fase.

Bezeichnung	M12-S Flanschstecker, Polzahl: 3+PE, ungeschirmt, schraubklemm, IP68, UL, VDE, M20x1.5, für die Spannungsversorgung (Power)
Produktgruppe	M12-S Serie 814
Bestellnummer	99 0693 500 04

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bei Kabelsteckverbindern mit metallischem Gewinding ist zwingend auf eine Verbindung mit dem PE Schutzkontakt des Gerätesteckverbinders zu achten. Verbindungsleitungen zwischen Gerätesteckern die nicht mit dem PE Kontakt verbunden sind, sind nicht zulässig. Der Anwender hat für eine durchgängige Verbindung des Schutzleiters zu sorgen.