



CSM 4060

Metall-Handkreissäge für den Trockenschnitt

- Exaktes Sägen von Metall ohne Kühlflüssigkeit
- Werkzeuglos verstellbare Führungsplatte, stufenlose Verstellung der Sägetiefe bis 63 mm
- Späneauffangbehälter mit Schauglas: groß dimensioniert, werkzeuglos entleerbar
- Spezial-Hartmetall-Sägeblätter: fast gratfreie Schnitte, Ablängen von Gewindestäben ohne Gewinde-Nachschneiden möglich
- Spindelarretierung
- Schalter mit Einschaltsperrung und Arretierung
- Maximale Schnittstärken: Vollmaterial/Flachstahl: 6 mm; Rundmaterial: 20 mm; Hohlprofile: 63 mm

Maximale Schnittstärken:

Vollmaterial/Flachstahl: 6 mm;
Rundmaterial: 20 mm;
Hohlprofile: 63 mm



TECHNISCHE DATEN

Sägeblatt-Ø	185 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Max. Schnitttiefe (90°)	0-63 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/qmm	6 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/qmm	10 mm
Leerlaufdrehzahl	3800 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	720 Watt
Gewicht	5,4 kg

Typ	Bestell-Nr.
CSM 4060	307.815

Lieferumfang:
HM-Sägeblätter für Stahl, 38 Z.
(185 x 20 mm)
1 Parallelanschlag
1 Ring-/Gabelschlüssel
1 Kunststoff-Tragekoffer