

# SBE 127 18-EC

Akku-Bandsäge 18 V

Bestell-Nr. 531749

GTIN 4030293255890



- + Durch die Bauweise perfekt ausbalancierte Bandsäge, unterstützt durch die optimale Gewichtsverteilung von Akku und Motor. Leichtestes Gerät der 18 Volt Klasse
- + Besonders in brandgefährdeter Umgebung eignet sich die SBE für ein funkenfreies Trennen von Metall
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Regelbare Bandgeschwindigkeit für perfekte Schnitte von unterschiedlichen Materialien
- + Werkzeugloser Sägebandwechsel, für mehr Sicherheit während des Gebrauchs dient eine zusätzliche Sägebandabdeckung
- + Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Mit Metallhaken für eine flexible Befestigung
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



## Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Sägebandgeschwindigkeit	0-192 m/min
Sägebandlänge	1140 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebanddicke	0,5 mm
Schnitttiefe	127 mm
Schnittbreite	127 mm
Abmessung LxBxH	539 x 279 x 165 mm
Gewicht ohne Akkupack	5,9 kg

## Lieferumfang

- 1 Bimetall-Sägeband
- 1 Transportkoffer