


# DF2220



## Sicherungsmodul für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A



- 1 Beschriftungsfeld
- 2 Taste Ein / Aus / Reset Status-LED 2
- 3 Taste Ein / Aus / Reset Status-LED 1
- 4 Push-In Klemmen Ausgänge 1/2



### Einsatzbereich

Montage Tragschiene TH35; gemäß EN 60715

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	nach SELV/PELV
Nennspannung DC	[V]	24
Eingangsspannung DC	[V]	19,2...30
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 24 V DC)	[ms]	10
Ruhestrom	[mA]	12
Anzahl Kanäle		2
Nennstrom (Fail Safe Element)	[A]	10

### Ausgänge

Lastkapazität gesamt [mF] 20

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-40...70
Schutzart		IP 20; (frontseitig)
Verschmutzungsgrad		2

### Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-6-3	Störemission
	EN 61000-6-2	Störfestigkeit

# DF2220



## Sicherungsmodul für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	74,4
Abmessungen	[mm]	80 x 12,5 x 98

### Anzeigen / Bedienelemente


Anzeige	Status	2 x LED, rot / grün / orange
Bedienelemente	2 x	Taster

### Elektrischer Anschluss

Push-In Klemmen:


Kontakthebel/-leiste:

### Anschluss



### Diagramme und Kurven

Ausgangskennlinie



Zeit-Strom Kennlinie